

**MCZ-SERIES**  
**AP MCZ1.5 1674****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Zdjęcie produktu**

Płyty zamykające do elektronicznych komponentów w formie rzędowych listew zaciskanych.

**Ogólne dane do zamówienia**

Typ	AP MCZ1.5 1674
Nr zam.	<a href="#">8389030000</a>
Wykonanie	Płyta zamykająca, MCZ-SERIES szarobeżowy, Płyta zamykająca, Szerokość: 1,5 mm
GTIN (EAN)	4008190386849
J. op.	50 Szt.

**MCZ-SERIES**  
**AP MCZ1.5 1674**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Długość	91 mm	Długość (cale)	3,583 inch
Szerokość	1,5 mm	Szerokość (cale)	0,059 inch
Wysokość	55,85 mm	Wysokość (cale)	2,199 inch
Masa netto	5,961 g		

**Temperatury**

Temperatura magazynowania, max.	55 °C	Temperatura magazynowania, min.	-25 °C
Temperatura pracy, max.	120 °C	Temperatura pracy, min.	-50 °C
Zakres temperatur montaż, min.	-25 °C	Zakres temperatur montaż, max.	120 °C

**Informacje ogólne**

Wskaźówka montażowa      montaż bezpośredni

**Klasyfikacje**

ETIM 3.0	EC000886	ETIM 5.0	EC000886
ETIM 6.0	EC000886	UNSPSC	30-21-18-27
eClass 5.1	27-14-11-33	eClass 6.2	27-14-92-14
eClass 7.1	27-14-11-33	eClass 8.1	27-14-11-33
eClass 9.1	27-14-11-33		

**certyfikaty**

Dopuszczenia



ROHS      Zgodny

**Pobieranie**

Broszura/Katalog	<a href="#">FL ANALO.SIGN.CONV. EN</a> <a href="#">MB DEVICE MANUF. EN</a> <a href="#">CAT 4.1 ELECTR 16/17 EN</a> <a href="#">CAT 4.2 ELECTR 18/19 EN</a> <a href="#">CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN</a> <a href="#">FL MACHINE SAFETY EN</a> <a href="#">FL 72H SAMPLE SER EN</a> <a href="#">PO OMNIMATE EN</a>
Dane projektowe	<a href="#">WSCAD, Zuken E3.S</a>
Dane projektowe	<a href="#">STEP</a>

**MCZ-SERIES  
AP MCZ1.5 1674**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**