

Akcesoria
ETA 1180 01 0.6A**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Zdjęcie produktu**

Podobny do przedstawionego na ilustracji

Złącze z zaciskiem sprężynowym

Złącza z zaciskiem sprężynowym to uniwersalny system kontaktowy do wszystkich typowych rodzajów przewodników. System oferuje niebywałą uniwersalność tego atrakcyjnego kosztowo rozwiązania.

Ogólne dane do zamówienia

| | |
|------------|-------------------------------|
| Typ | ETA 1180 01 0.6A |
| Nr zam. | 1278920000 |
| Wykonanie | Akcesoria, Bezpiecznik, 0.6 A |
| GTIN (EAN) | 4050118091533 |
| J. op. | 5 Szt. |

Akcesoria
ETA 1180 01 0.6A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

| | | | |
|------------|---------|------------------|------------|
| Szerokość | 8,2 mm | Szerokość (cale) | 0,323 inch |
| Wysokość | 24,4 mm | Wysokość (cale) | 0,961 inch |
| Głębokość | 52,3 mm | Głębokość (cale) | 2,059 inch |
| Masa netto | 10,6 g | | |

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

| | |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

dalsze dane techniczne

| | | | |
|---------------------|--------------------|----------------|---------|
| Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni | rodzaj montażu | wtykany |
|---------------------|--------------------|----------------|---------|

dane tworzywa

| | |
|--------|--------|
| Barwny | czarny |
|--------|--------|

dane znamionowe

| | | | |
|---------------------|---------|-----------------|-------|
| Napięcie znamionowe | 64 V DC | Prąd znamionowy | 0,6 A |
|---------------------|---------|-----------------|-------|

parametry systemu

| | |
|-----------|------------------------|
| Wykonanie | element bezpiecznikowy |
|-----------|------------------------|

Klasyfikacje

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0 | EC000886 | ETIM 6.0 | EC000035 |
| eClass 6.2 | 27-14-20-90 | eClass 7.1 | 27-14-11-33 |
| eClass 8.1 | 27-14-11-33 | eClass 9.0 | 27-14-20-01 |
| eClass 9.1 | 27-14-20-01 | | |

certyfikaty

| | |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

Pobieranie

| | |
|--------------------------|---|
| Dane projektowe | EPLAN, WSCAD |
| Dane projektowe | STEP |
| Dokumentacja użytkownika | StorageConditionsTerminalBlocks |