

**Akcesoria**  
**ETA 1180 01 0.7A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Zdjęcie produktu**

Podobny do przedstawionego na ilustracji

**Złącze z zaciskiem sprężynowym**

Złącza z zaciskiem sprężynowym to uniwersalny system kontaktowy do wszystkich typowych rodzajów przewodników. System oferuje niebywałą uniwersalność tego atrakcyjnego kosztowo rozwiązania.

**Ogólne dane do zamówienia**

Typ	ETA 1180 01 0.7A
Nr zam.	<a href="#">1278930000</a>
Wykonanie	Akcesoria, Bezpiecznik, 0.7 A
GTIN (EAN)	4050118091519
J. op.	5 Szt.

**Akcesoria**  
**ETA 1180 01 0.7A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Szerokość	8,2 mm	Szerokość (cale)	0,323 inch
Wysokość	24,4 mm	Wysokość (cale)	0,961 inch
Głębokość	52,3 mm	Głębokość (cale)	2,059 inch
Masa netto	10,6 g		

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**dalsze dane techniczne**

Wskazówka montażowa	montaż bezpośredni	rodzaj montażu	wtykany
---------------------	--------------------	----------------	---------

**dane tworzywa**

Barwny	czarny
--------	--------

**dane znamionowe**

Napięcie znamionowe	64 V DC	Prąd znamionowy	0,7 A
---------------------	---------	-----------------	-------

**parametry systemu**

Wykonanie	element bezpiecznikowy
-----------	------------------------

**Klasyfikacje**

ETIM 5.0	EC000886	ETIM 6.0	EC000035
eClass 6.2	27-14-20-90	eClass 7.1	27-14-11-33
eClass 8.1	27-14-11-33	eClass 9.0	27-14-20-01
eClass 9.1	27-14-20-01		

**certyfikaty**

ROHS	Zgodny
------	--------

**Pobieranie**

Dane projektowe	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
Dane projektowe	<a href="#">STEP</a>
Dokumentacja użytkownika	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>