



Etykiety samolaminujące do opisu ręcznego

• RiteOn, Materiał 1401 w dyspenserze

Właściwości

Etykiety samolaminujące systemu RiteOn pozwalają na proste i szybkie oznaczenia w instalacjach o małej skali oraz w pracach konserwacyjnych. Kolorowe pole opisowe zapewnia dobry kontrast w stosunku do koloru przewodu. Mały, praktyczny, dyspenser zawiera etykiety samolaminujące do opisu ręcznego, które składają się z pola opisowego i przezroczystej folii ochronnej. Dowolny tekst nanosi się pisakiem na etykietę w okienku zasobnika, a następnie opisaną etykietą okleja się przewód na okrągło, jednocześnie osłaniając pole opisowe przezroczystą folią ochronną. W ten sposób oznaczenie chronione jest przed wilgocią, agresywnym środowiskiem oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Etykiety dostępne są także w innych kolorach.

• RiteOn Starter Pack

Pakiet startowy to idealne rozwiązanie do ręcznego oznaczania przewodów o najczęściej używanych przekrojach. Zawiera:

- 1 x dyspenser RiteOn
- 1 x R202, rolka ze 150 etykietami samolaminującymi do przewodów o przekrojach od 4 mm do 11 mm
- 1 x T825-BK, czarny pisak z permanentnym tuszem szybko schnącym




RiteOn Starter Pack umożliwia natychmiastowe zastosowanie.

Dane materiału	
Materiał	Typ 1401, Winyl (PVC)
Kolor	Biały (WH)
Temperatura pracy	-40 °C do +80 °C
Temp. utwardzania	od +10 °C
Klej	Akrylowy
Właściwości chemiczne materiału	Odporny na wodę, alkohol, większość olejów, smary, paliwo, rozpuszczalniki węglowodorowe, nisko stężone kwasy, sole i zasady.



Opis ręczny



Dane techniczne								
Nr art.	Typ	Kolor	Wiązka Ø min.	Wiązka Ø max	Szerokość (W)	Wysokość (H)	Wysokość (H2)	Ilość w opak.
Starter Pack i wypełnione dyspensery								
550-14010	SPRO200-1401-WH	Biały (WH)	6,10	12,10	19,05	12,70	50,80	150
550-14011	RO201-1401-WH	Biały (WH)	4,00	8,10	12,70	12,70	38,10	200
550-14012	RO202-1401-WH	Biały (WH)	6,10	12,10	19,05	12,70	50,80	150
550-14013	RO203-1401-WH	Biały (WH)	9,10	18,20	19,05	25,40	76,20	100
Zestawy uzupełniające								
550-14014	RO201REF-1401-WH	Biały (WH)	4,00	8,10	12,70	12,70	38,10	200
550-11401	RO202REF-1401-WH	Biały (WH)	6,10	12,10	19,05	12,70	50,80	150
550-71401	RO203REF-1401-WH	Biały (WH)	9,10	18,20	19,05	25,40	76,20	100
Pisaki T82								
500-50820	T825-BK	Czarny (BK)	-	-	-	-	-	2
500-50822	T82R-RD	Czerwony (RD)	-	-	-	-	-	2

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.