



### Osprzęt końcowy z nieruchomym gwintem zewnętrznym

#### • HG-90 Złącze kątowe 90°, IP66

Złącze kątowe 90° z gwintem zewnętrznym. Spełnia wymagania szczelności do poziomu IP66.

#### Właściwości

- Jednoczęściowe, szybki montaż
- Wysoka wytrzymałość na rozciąganie
- Wysoka odporność na rozpuszczalniki i oleje
- Nie zawiera halogenów, siarki i fosforu
- Złącza z gwintem metrycznym dostarczane są z nakrętką kontruującą



Złącze kątowe 90° HelaGuard HG-90, IP66.

#### Dane techniczne

Nr art.	Typ	Średnica nominalna	Rozmiar gwintu	Rozmiar gwintu PG	Ilość w opak.
166-22200	HG10-90-M12	10	M12	–	10
166-22210	HG10-90-PG7	10	–	PG7	10
166-22220	HG11-90-M12	11	M12	–	10
166-22201	HG13-90-M16	13	M16	–	10
166-22211	HG13-90-PG9	13	–	PG9	10
166-22202	HG16-90-M16	16	M16	–	10
166-22203	HG16-90-M20	16	M20	–	10
166-22225	HG16-90-PG9	16	–	PG9	10
166-22212	HG16-90-PG11	16	–	PG11	10
166-22213	HG16-90-PG13	16	–	PG13,5	10
166-22226	HG18-90-PG13	18	–	PG13,5	10
166-22221	HG20-90-M20	20	M20	–	10
166-22204	HG21-90-M20	21	M20	–	10
166-22227	HG21-90-PG13	21	–	PG13,5	10
166-22214	HG21-90-PG16	21	–	PG16	10
166-22222	HG25-90-M25	25	M25	–	10
166-22205	HG28-90-M25	28	M25	–	10
166-22215	HG28-90-PG21	28	–	PG21	10
166-22206	HG34-90-M32	34	M32	–	10
166-22216	HG34-90-PG29	34	–	PG29	10
166-22207	HG42-90-M40	42	M40	–	2
166-22223	HG42-90-M50	42	M50	–	2
166-22217	HG42-90-PG36	42	–	PG36	2
166-22208	HG54-90-M50	54	M50	–	2
166-22224	HG54-90-M63	54	M63	–	2
166-22218	HG54-90-PG48	54	–	PG48	2
166-22209	HG67-90-M63	67	M63	–	1
166-22219	HG67-90-PG48	67	–	PG48	1

Wszystkie dane w mm. Zastrzegamy sobie prawo do ewentualnych zmian technicznych.

Wykonanie w kolorze szarym (GY) dostępne na zamówienie.

**Złącza końcowe z gwintem UNEF i NPT dostępne na zamówienie. Skontaktuj się z nami!**

#### Dane materiału

Materiał	Poliamid 6.6 (PA66)
Kolor	Czarny (BK)
Temperatura pracy	-50 °C do +135 °C
Palność materiału	UL94 V2



Uwaga! Nie wszystkie produkty znajdujące się na tej stronie mogą posiadać wymienione dopuszczenia. Szczegółowych informacji na temat dopuszczeń i certyfikatów szukaj w załączniku.