

## Słuchawki z lekkim pałąkiem „E-F006“

Nr zam. 352400

### Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Słuchawki z lekkim pałąkiem służą do przekształcania wychodzących z wyjść słuchawkowych impulsów elektrycznych w sygnał akustyczny (fale dźwiękowe).

Można je podłączać wyłącznie do wyjść słuchawkowych urządzeń audio.

Wszelkie zastosowania niniejszego urządzenia inne niż opisane powyżej, nie są dozwolone i mogą prowadzić do uszkodzenia produktu. Ponadto zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem stwarza ryzyko zwarcia, pożaru, porażenia prądem elektrycznym itp.

Modyfikacja oraz przebudowa produktu są zabronione!

Wszystkie nazwy firm i produktów należą do znaków towarowych aktualnego właściciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.



**Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa.**

Niniejszy produkt jest zgodny z aktualnie obowiązującymi normami krajowymi i europejskimi.

### Zasady bezpieczeństwa



Wszelkie uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji powodują utratę rękojmi/gwarancji. W przypadku jakichkolwiek szkód, producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

W przypadku uszkodzenia mienia lub ciała spowodowanego niewłaściwym użytkowaniem urządzenia lub nieprzestrzeganiem zasad bezpieczeństwa, producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności. W takich przypadkach rękojmia/gwarancja wygasa.

- Ze względów bezpieczeństwa zabronione jest wprowadzanie nieautoryzowanych zmian i/lub modyfikacji produktu.
- Należy zwrócić uwagę na prawidłową instalację produktu. Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji użytkownika produktu.
- Nie wystawiać produktu na działanie wysokich temperatur, unikać zawilgocenia, zmożenia lub zachlapania, silnych wibracji i wysokich obciążeń mechanicznych.
- W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości dotyczących pracy, bezpieczeństwa, lub podłączenia systemu, należy skonsultować się ze specjalistą.
- Nie należy pozostawiać opakowania bez nadzoru. Może ono stać się wówczas niebezpieczną zabawką dla dzieci.
- Przestrzegać także zasad bezpieczeństwa i instrukcji użytkownika pozostałych urządzeń, do których podłącza się niniejsze urządzenie.
- Nie należy słuchać przez długi czas zbyt głośno ustawionej muzyki. W ten sposób może dojść do uszkodzenia słuchu.

### Uruchomienie



W celu uniknięcia błędów lub niewłaściwych dopasowań, które mogą prowadzić do uszkodzenia słuchawek lub podłączonego urządzenia audio, produkt można podłączać wyłącznie do przeznaczonych do tego celu wyjść słuchawkowych. Należy przestrzegać także przedstawionej w rozdziale „Dane techniczne“ wartości przyłączeniowej.

Jeżeli urządzenie audio nie jest wyposażone w odpowiednie do podłączenia słuchawek gniazda, należy zastosować odpowiedni adapter.

- Wyłączyć urządzenie audio, do którego mają zostać podłączone słuchawki.
- Zmniejszyć całkowicie głośność wyjścia słuchawkowego urządzenia audio.
- Włożyć wtyczkę koncentryczną do gniazda słuchawkowego.
- Włączyć urządzenie audio.
- Ustawić głośność za pomocą odpowiedniego potencjometru urządzenia audio.

### Utylizacja



Urządzenia elektroniczne zawierają surowce wtórne; pozbywanie się ich wraz z odpadami domowymi nie jest dozwolone!

Produkt należy zutylizować po zakończeniu jego eksploatacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

### Dane techniczne

Opór elektryczny.....	32 ohm
Zakres częstotliwości.....	20 – 20000 Hz
Obciążalność .....	30 mW
Ciśnienie akustyczne.....	105 dB
Nausznik.....	27 mm
Waga .....	37 g