

**Akcesoria**  
**ZEW 15****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Zdjęcie produktu****Złącze z zaciskiem sprężynowym**

Złącza z zaciskiem sprężynowym to uniwersalny system kontaktowy do wszystkich typowych rodzajów przewodników. System oferuje niebywałą uniwersalność tego atrakcyjnego kosztowo rozwiązania.

**Ogólne dane do zamówienia**

Typ	ZEW 15
Nr zam.	<a href="#">7920340000</a>
Wykonanie	Akcesoria, Trzymacz
GTIN (EAN)	4032248238910
J. op.	20 Szt.

**Akcesoria**  
**ZEW 15****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Szerokość	5 mm	Szerokość (cale)	0,197 inch
Wysokość	24 mm	Wysokość (cale)	0,945 inch
Głębokość	23 mm	Głębokość (cale)	0,906 inch
Masa netto	1,625 g		

**Temperatury**

długotrwała temperatura użytkowa, min.	-50 °C	długotrwała temperatura użytkowa, maks.	120 °C
--	--------	---	--------

**dalsze dane techniczne**

Mocowanie	bezsłubowo	rodzaj montażu	montaż bezpośredni
-----------	------------	----------------	--------------------

**dane tworzywa**

tworzywo	tworzywo sztuczne	Barwny	beżowy
Klasa palności wg UL 94	V-2		

**parametry systemu**

Wykonanie	do zacisków	Szyna	TS 15
-----------	-------------	-------	-------

**Klasyfikacje**

ETIM 3.0	EC001041	ETIM 4.0	EC001041
ETIM 5.0	EC001041	ETIM 6.0	EC001041
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-08-10-03
eClass 6.2	27-14-11-35	eClass 7.1	27-14-11-35
eClass 8.1	27-14-11-35	eClass 9.0	27-14-11-35
eClass 9.1	27-14-11-35		

**certyfikaty**

ROHS	Zgodny
------	--------

**Pobieranie**

Broszura/Katalog	<a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>
Dane projektowe	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
Dane projektowe	<a href="#">STEP</a>
Dokumentacja użytkownika	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>