

Akcesoria
SCT 4,6/838**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Weidmüller Steel Series zawiera obszerny asortyment stalowych opasek kablowych do ekstremalnych obciążeń materiału, przy wysokich temperaturach lub silnym oddziaływaniu chemikaliów.

- Stal nierdzewna AISI 304
- Łatwa i bezpieczna instalacji dzięki chronionej patentem głowicy zamykającej
- Chronione patentem zaokrąglone krawędzie, wykluczające ryzyko skaleczenia
- Idealne do stosowania na zewnątrz
- Odporne na promieniowanie i korozję
- Antymagnetyczne
- Brak zazębienia eliminuje zdzieranie izolacji

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SCT 4,6/838
Nr zam.	1699940000
Wykonanie	Akcesoria, Opaska kablowa, x 4.6445 N
GTIN (EAN)	4008190892388
J. op.	100 Szt.

Akcesoria
SCT 4,6/838**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Szerokość	4,6 mm	Szerokość (cale)	0,181 inch
Wysokość	838 mm	Wysokość (cale)	32,992 inch
Głębokość	1,2 mm	Głębokość (cale)	0,047 inch
Masa netto	8,24 g		

materiał instalacyjny

tworzywo	stal nierdzewna 1.4301	wytrzymałość na rozciąganie	445 N
zakres temperatur roboczych, maks.	538 °C	zakres temperatur roboczych, min.	-80 °C
Średnica kabla, maks.	254 mm		

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000046	ETIM 4.0	EC000761
ETIM 5.0	EC000761	ETIM 6.0	EC000046
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-07-02
eClass 6.2	27-14-07-02	eClass 7.1	27-14-11-37
eClass 8.1	27-14-11-37	eClass 9.0	27-14-07-02
eClass 9.1	27-14-07-02		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN_WSCAD
-----------------	-----------------------------

Akcesoria
SCT 4,6/838**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Rysunki****Rysunek**