

CableLine
CLI M 2-4 GE NE MP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Oznaczniki CLI M nasuwa się na paski ustalające CLI MH i przymocowuje opaskami kablowym. System ten jest przeznaczony zwłaszcza do przewodów i kabli o dużych przekrojach.

Zalety:

- Oznaczniki zestawiane do kabli i rur
- Jeden rozmiar do wszystkich średnic powyżej 16 mm²
- Nieograniczone możliwości łączenia
- Zamknięte, zamocowane na stałe oznaczniki
- Wyjątkowo dobra czytelność

Ogólne dane do zamówienia

Typ	CLI M 2-4 GE NE MP
Nr zam.	1733650004
Wykonanie	CableLine, Znaczniki kabli i przewodów, 10 - 317 mm, 4 x 11.4 mm, żółty
GTIN (EAN)	4032248450992
J. op.	100 Szt.

CableLine
CLI M 2-4 GE NE MP
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne
Wymiary i ciężary

Szerokość	11,4 mm	Szerokość (cale)	0,449 inch
Wysokość	4 mm	Wysokość (cale)	0,157 inch
Głębokość	3 mm	Głębokość (cale)	0,118 inch
Masa netto	0,12 g		

Dane ogólne

Kolor materiału wg kodu rezystancji	4	Barwny	żółty
Drukowanie	Neutralna	Halogenki	Tak
Klasa palności wg UL 94	V-0	Rodzaj nadruku	neutralna
Szerokość	11,4 mm	Wykonanie	MultiPack
Zakres temperatury stosowania	-30...80 °C	Zalecane branże	Proces, Maszyny
tworzywo	PVC, miękkie, bez kadmu		

Markery przewodów i kabli

Halogenki	Tak	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	500 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, min.	16 mm ²	Zewnętrzna średnica przewodu	10 - 317 mm
Zewnętrzna średnica przewodu, maks.	317 mm	Zewnętrzna średnica przewodu, min.	10 mm

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Powiadomienie o zmianie produktu	PCN CableLine_DE PCN CableLine_EN

CableLine **CLI M 2-4 GE NE MP**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rysunki



Podobny do przedstawionego na ilustracji