

## Uniwersalny uchwyt samochodowy do smartfonów

Nr zamówienia 1233050

### Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Uniwersalny uchwyt samochodowy nadaje się do montażu przenośnych urządzeń o odpowiedniej wielkości. Produkt może utrzymać urządzenie przenośne o szerokości 58 - 85 mm. Uchwyt samochodowy jest przymocowany do gładkiej szklanej powierzchni, na przykład przednia szyba we wnętrzu pojazdu mechanicznego.

W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisane, produkt może zostać uszkodzony. Niewłaściwe użytkowanie może ponadto spowodować zagrożenia, takie jak zwarcia, oparzenia, porażenie prądem, itp. Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją do późniejszego wykorzystania. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z załączoną instrukcją obsługi.

Produkt jest zgodny z obowiązującymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie zawarte tutaj nazwy firm i nazwy produktów są znakami towarowymi należącymi do poszczególnych właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

### Zakres dostawy

- Uniwersalny uchwyt samochodowy do smartfonów
- Instrukcja użytkowania


### Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa użytkowania



**Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać zawarte w niej wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za obrażenia oraz szkody spowodowane nieprzestrzeganiem wskazówek bezpieczeństwa i informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Co więcej, w takich przypadkach użytkownik traci gwarancję.**

- Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Dopilnować, aby materiały opakowaniowe nie zostały pozostawione bez nadzoru. Dzieci mogą się zacząć nimi bawić, co jest niebezpieczne.
- Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie narażać produktu na obciążenia mechaniczne.
- Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa, należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem. Bezpieczna praca nie jest możliwa, jeśli produkt:
  - został uszkodzony,
  - nie działa prawidłowo,
  - był przechowywany przez dłuższy okres czasu w niekorzystnych warunkach lub
  - został nadmiernie obciążony podczas transportu.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upuszczenie produktu spowodują jego uszkodzenie.
- Należy również wziąć pod uwagę instrukcje obsługi innych narzędzi, do których podłączone jest urządzenie.
- Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania produktu, należy zwrócić się do wykwalifikowanego fachowca.
- Prace konserwacyjne, regulacja i naprawa mogą być przeprowadzane wyłącznie przez eksperta w specjalistycznym zakładzie.
- Jeśli pojawiają się jakiegokolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta lub z innym specjalistą.

### Części składowe



- 1 Przyssawka
- 2 Nakrętka radełkowana uchwytu gwiazdowego (niewidoczna)
- 3 Klamra mocująca
- 4 Dźwignia mimośrodowa

### Uruchamianie

→ Należy wybrać taką powierzchnię montażową, aby zawsze mieć wolny widok na drogę i nie być rozpraszany podczas jazdy. Przestrzegaj wszystkich ograniczeń ustawodawcy dotyczących korzystania z telefonów komórkowych w pojazdach samochodowych.

- Przetawić dźwignię mimośrodową (4) w górę, aby przygotować przyssawkę do montażu. Usunąć kurz i pyłki, wytrzeć całkowicie przyssawkę (1), aby była czysta i sucha.
- Umieścić przyssawkę na gładkiej szklanej powierzchni, wolnej od kurzu i tłuszczu.
- Przycisnąć przyssawkę szczelnie do powierzchni montażowej w wymaganym położeniu i ustawić w tym samym czasie dźwignię mimośrodową na dół, aż zaskoczy ze słyszalnym kliknięciem.
- Nakręcić nieco nakrętkę radełkową uchwytu gwiazdowego (2) na ramię uchwytu samochodowego, aby łatwo dopasować klamrę mocującą (3). Ponownie dokręcić nakrętkę radełkową uchwytu gwiazdowego, aby tymczasowo przymocować klamrę mocującą w wymaganej pozycji.
- Aby zamocować smartfon, należy wyciągnąć ruchome szczęki klamry mocującej na zewnątrz. Następnie włożyć odpowiednio skierowany smartfon w uchwyt i zwolnić szczęki, aby go zablokować. Aby go wyjąć należy postępować w odwrotnej kolejności.
- Jeśli uchwyt samochodowy ma być zdjęty ze szklanej powierzchni, w pierwszej kolejności należy wyjąć smartfon.
- W celu zdjęcia uchwytu samochodowego należy przestawić dźwignię mimośrodową do góry. W celu łatwiejszego zdjęcia, pociągnąć palcem do siebie plastikowy języczek spodniej płyty przyssawki. Przyssawka odrywa się od powierzchni.

### Obsługa i czyszczenie

- W żadnym wypadku nie należy stosować agresywnych środków czyszczących lub chemicznych roztworów.
- Co 4 do 6 miesięcy należy wyczyścić przyssawkę lekko wilgotną szmatką. W tym celu należy zdjąć produkt z powierzchni montażowej wzgl. zdjąć zamocowane urządzenie z przyssawki. W przypadku silnego zabrudzenia użyć łagodnego środka czyszczącego. Pozostawić przyssawkę do całkowitego wyschnięcia, zanim zostaną one przymocowane na powierzchniach montażowych wzgl. zostaną w nich zamocowane urządzenia.
- Do czyszczenia elementów z tworzywa sztucznego wystarczy sucha, miękka i czysta szmatka. Kurz można łatwo usunąć przy pomocy długowłosego, miękkiego, czystego pędzla i odkurzacza.

### Utylizacja



Produkt należy utylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

### Dane techniczne

Odpowiedni dla urządzeń przenośnych o szerokości...	58 - 85 mm
Maks. obciążenie .....	3 kg
Wysokość przyssawki .....	16 mm
Średnica przyssawki .....	55 mm
Warunki pracy .....	-20 do +80 °C, 35 - 85 % HR
Warunki przechowywania .....	-20 do +90 °C, 5 - 95 % HR
Wymiary (szer. x wys. x gł.) .....	8,5 x 10,5 x 11 cm
Waga .....	ok. 67 g