

SZS (uszczelka ząbkowana)
SZS M20**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Ofertę dławnic kablowych uzupełnia bogaty wybór akcesoriów.

Ząbkowane podkładki ze stali nierdzewnej służą do ochrony przed poluzowaniem zamontowanych dławnic kablowych.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SZS M20
Nr zam.	1736310000
Wykonanie	SZS (uszczelka ząbkowana), Zabezpieczająca podkładka zębata, M 20, stal nierdzewna 1.4404 (316 L)
GTIN (EAN)	4008190963514
J. op.	10 Szt.

SZS (uszczelka ząbkowana)
SZS M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto	5,13 g
------------	--------

Szerokość

grubość	1,5 mm
---------	--------

Informacje ogólne

Dławnice kablowe	metryczna	grubość	1,5 mm
gwint (zewnątrzny)	M 20	skok gwintu	1,5 mm
tworzywo	stal nierdzewna 1.4404 (316 L)	średnica wewnętrzna D2	21,3 mm
średnica zewnętrzna	32,4 mm		

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000098	ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441	ETIM 6.0	EC000441
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	23-09-03-01
eClass 6.2	27-14-91-09	eClass 7.1	27-14-91-09
eClass 8.1	27-14-91-09	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-90		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Dane projektowe	STEP

SZS (uszczelka ząbkowana)
SZS M20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

