

## Judasz bezprzewodowy TX-75

Wideodomofon cyfrowy wraz z wbudowaną kamerą oraz monitorem biurkowym 3,5"



- Funkcja dzwona do drzwi
- Fotografowanie & przeglądanie zdjęć
- Pamięć danych do 100 zdjęć (wbudowana pamięć)
- Przenośny monitor biurkowy 3,5"
- Kamera 300000 pikseli oraz kąt widzenia 170°
- Przesył bezprzewodowy 2,4GHz na otwartej przestrzeni ~200m
- Funkcja energooszczędna
- Funkcja ładowania przez USB
- Klasa ochrony kamery IP32 (kapiąca oda i zabrudzenia <2,5mm)
- „Montaż samodzielny”, kamera umieszczana w otworze wizjera

### Specyfikacje techniczne Kamera zewnętrzna i nadajnik:

- 300000 pikseli & kąt widzenia 170°
- Wbudowana bateria litowa z możliwością doładowania 7800mAh (typ 18650)
- Czas ładowania ~12 godzin
- Czas pracy ~39 godzin w sposób ciągły
- Czas gotowości (tryb monitorowania) ~52 dni
- Czas gotowości (tryb energooszczędny) ~1 rok [bateria wymaga ładowania co najmniej co 6 miesięcy]
- Pobór mocy 160mA / Zasilania DC 5V/1A
- Temperatura robocza -10°C do +50°C
- Waga / Wymiary: 280g / wymiary obrysowe 3,6 x 0,8cm

### Specyfikacje techniczne Monitor biurkowy (słuchawka):

- LCD 3.5" TFT kolorowy
- Format zdjęcia JPEG
- Tryb połączenia bezprzewodowej z 2,4GHz
- Transmisja bezprzewodowa ~200m na otwartej przestrzeni
- Wbudowana bateria litowa z możliwością doładowania 1100mAh (typ BP-6M)
- Czas ładowania ~3 godzin
- Czas pracy ~5 godzin w sposób ciągły
- Czas gotowości ~6 dni
- Ładowarka do monitora
- Pobór mocy 200mA / Zasilania DC 5V/1A
- Temperatura robocza 0°C do +40°C
- Waga / Wymiary: 110g / wymiary obrysowe 12,6 x 8,4 x 2,0cm

### Zawartość pakietu:

- Kamera (transmisja bezprzewodowa)
- Nadajnik (zapewniający kamerze zasilanie)
- Monitor biurkowy 3,5" (odbior bezprzewodowy)
- Ładowarka do monitora
- Przewód USB
- Ładowarka DC 5V
- Akumulator litowy 7800mAh typ 18650
- Akumulator litowy 1100mAh typ BP-6M
- Wkręt M4
- Płyta stalowa
- Okrągła płyta stalowa
- Instrukcja obsługi

### Sprzedawane oddzielnie:

Wymiana baterii w monitorze 1100mAh (BP-6M): Kod EAN 4260358121529, Numer artykułu 4651  
Wymiana baterii dla emitera 7800mAh (typ 18650): Kod EAN 4260358121536, Numer artykułu 4652

### Kod EAN:

4260358121581  
Numer pozycji 4648