



# HSM shredstar X8 - 4,5 x 30 mm + osobny mech. tnący CD



## Niszczarka dokumentów HSM shredstar X8

Wydajna i bezpieczna. Przekonujący stosunek ceny do wydajności. Ta niezawodna niszcarka dokumentów tnąca na śinki, z funkcją zapobiegania zacięciu papieru oraz oddzielnym mechanizmem tnącym płyty CD, przeznaczona jest do użytku w miejscu pracy.

## Parametry

Numer zamówienia:	1044121	Szerokość otworu wlotowego:	220 mm
EAN	4026631057738	Pojemność kosza:	18 l
Rodzaj cięcia:	cięcie na śinki	Objętość w arkuszach (80 g):	225
Rozmiar cięcia:	4,5 x 30 mm	Poziom hałasu (praca jałowa):	ca. 58 dB(A)
poziomy zabezpieczeń (DIN 66399):	E-2   F-1   O-1   P-4   T-2	Szerokość x głębokość x wysokość maszyny:	345 x 245 x 385 mm
Wydajność cięcia w arkuszach 80g/m <sup>2</sup> :	8	Waga maszyny:	5,9 kg
Pobór mocy silnika:	250 W	Niszczony materiał:	Papier, Zszywki i spinacze do papieru, Karta kredytowa, CD/DVD
Napięcie / częstotliwość:	220-240 V / 50-60 Hz		

## Informacje o produkcie



Płyty CD/DVD i karty plastikowe mogą być z łatwością niszczone dzięki oddzielnemu mechanizmowi tnącemu. W oddzielnym pojemniku na śinki zniszczony materiał może być segregowany dla...



Funkcja automatycznego wycofania papieru zapobiega jego zacięciu i zapewnia bezproblemowe działanie maszyny.



Wyświetlacz LED informuje o stanie urządzenia: zasilanie, przeciążenie, przegrzanie.



### Cicha praca

Cicha praca urządzenia zapewnia minimalny poziom hałasu w miejscu pracy.



### Automatyczne uruchamianie i wyłączenie

Obsługa jest bardzo prosta: urządzenie uruchamia się automatycznie po podaniu papieru i wyłącza się automatycznie po zakończeniu niszczenia.



### Kontrola poziomu napełnienia kosza

Poziom napełnienia pojemnika na odpady jest cały czas widoczny przez okienko inspekcyjne (z wyjątkiem HSM shreddstar S5).



### Bezproblemowe opróżnianie

W celu opróżnienia pojemnika na ścinki należy zdjąć górną część obudowy.

