

Przełącznik FMT1100BT z funkcją głośnomówiącą i ładowania

Połączenia & odtwarzania muzyki & ładowania urządzeń mobilnych w samochodzie



FM+ Bluetooth
FM Transmitter with Bluetooth /
FM Transmitter mit Bluetooth

Mikrofon /
Mikrofon

DSP
DSP Noise Reduction /
DSP-Lärmreduzierung

LED
LED Display 2.0 x 0.8 cm

5V/2.1A
Charging Function /
Ladefunktion

AUX-IN Jack /
AUX-IN Anschluss

Hands-free Function /
Freisprecheinrichtung

Music Playback /
Musikwiedergabe

Echo Cancellation /
Echounterdrückung


Storage on microSD /
Speicherung auf microSD

LED Status Indicator /
LED-Statusanzeige

Bluetooth
V2.1 + EDR



- Bezpieczna jazda podczas wykonywania połączeń telefonicznych za pomocą Bluetooth system głośno mówiący
- Łatwa obsługa za pomocą 2 przycisków
- Bluetooth V2.1 + EDR z ~10m zasięgu roboczym
- Obsługuje karty MicroSD do 32GB
- Obsługuje wejście liniowe AUX-IN
- Redukcja szumów DSP i likwidacja echa w celu uzyskania krystalicznej jakości głosu
- Regulowana głośność głośnika
- Dioda LED stanu pokazuje częstotliwość, status pracy itp.
- Proste mocowanie za pomocą gumy piankowej 3M



Specyfikacja techniczna:

- Protokół Bluetooth: AVRCP V1.5, HFP V1.5, A2DP V1.3
- Zasilanie: DC 12–24V (gniazdka zapalniczki samochodowej)
- Rozmiar wyświetlacza LED (D) 2,0 x (S) 0,8cm
- Zakres częstotliwości FM 87,5–108,0MHz, maks. 5m
- Odpowiedź częstotliwościowa 20Hz–15KHz
- Format plików muzycznych MP3, WMA, WAV, FLAC
- Wyjście USB do ładowanie 5V/2.1A maks.
- Waga / Wymiary: 61g (jednostka FM z kablem i ładowarką) / (Ø) 5,7 x (grubość) 2,8cm / Długość kabla aparatu FM do ładowarki ~84cm

Zgodność:

To urządzenie może być parowane jako zestaw głośno mówiący z dowolnymi, kompatybilnymi urządzeniami Bluetooth w wersji 2.1 lub wyższej.

Zawartość pakietu:

- Przełącznik FMT1100BT z funkcją głośnomówiącą i ładowania
- Kabel AUX-IN
- Instrukcja obsługi



4 260358 121109

Numer pozycji 4676