


ModuPlug HDC MF 10B AC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Proste

Innowacyjna przesuwana ramka ma dwa blokowane położenia: otwarte oraz zamknięte. Pozwala to na łatwe montowanie modułów bez użycia narzędzi.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	HDC MF 10B AC
Nr zam.	1428960000
Wykonanie	Rama
GTIN (EAN)	4050118233223
J. op.	1 Szt.

**ModuPlug
HDC MF 10B AC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	64 mm	Szerokość (cale)	2,52 inch
Wysokość	36,4 mm	Wysokość (cale)	1,433 inch
Głębokość	34,4 mm	Głębokość (cale)	1,354 inch
Masa netto	67,541 g		

Temperatury

Temperatura graniczna	-40 °C ... 125 °C
-----------------------	-------------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Connection data

Przekrój przyłącza przewodu, min.	0,5 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	10 mm ²
-----------------------------------	---------------------	------------------------------------	--------------------

Design

Rodzina produktów	ModuPlug	Rodzaj produktu	Rama
-------------------	----------	-----------------	------

General data

Cykle wpinania	≥ 500	Wielkość konstrukcyjna	4
----------------	-------	------------------------	---

Material

tworzywo	odlew ciśnieniowy cynkowy
----------	------------------------------

Dane ogólne

Cykle wpinania	≥ 500	Liczba gniazd	3
Typoszereg	ModuPlug	Wielkość konstrukcyjna	4
tworzywo	odlew ciśnieniowy cynkowy		

Dane połączenia ochronnego

Przekrój przyłącza przewodu, maks.	10 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, min.	0,5 mm ²
Rodzaj przyłącza PE	złącze śrubowe	moment dokręcający maks. złącze PE	1,2 Nm

Klasyfikacje

ETIM 5.0	EC002312	ETIM 6.0	EC002312
eClass 6.2	27-14-34-19	eClass 9.0	27-44-02-06
eClass 9.1	27-44-02-06		

ModuPlug HDC MF 10B AC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog

[CAT 3 HDC 17/18 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)

Dane projektowe

[EPLAN](#)

Dane projektowe

[STEP](#)

ModuPlug HDC MF 10B AC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rysunki

