

**LaserMark
ET S7-300-GE-A4-2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Etykiety ET S7 DIN-A4 bez kleju, na rolce, są przeznaczone do oznaczania modułów S300, S400 i S7 firmy Siemens. Możliwość wykonywania indywidualnych nadruków laserowych przy użyciu oprogramowania M-Print® Pro firmy Weidmüller.

- Żółte lub turkusowe tło oraz czarny nadruk (opakowania)

- Etykiety można łatwo rozdzielać (bez kleju).

Ogólne dane do zamówienia

Typ	ET S7-300-GE-A4-2
Nr zam.	1847650000
Wykonanie	LaserMark, Oznaczniki urządzeń, 208 x 17.3 mm, Siemens, żółty
GTIN (EAN)	4032248366361
J. op.	10 Szt.
Kompatybilna drukarka	2430920000 2448870000

**LaserMark
ET S7-300-GE-A4-2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	17,3 mm	Szerokość (cale)	0,681 inch
Wysokość	208 mm	Wysokość (cale)	8,189 inch
Głębokość	0,1 mm	Głębokość (cale)	0,004 inch
Masa netto	29,1 g		

Dane ogólne

Kolor materiału wg kodu rezystancji	4	Aplikacja / producent	Siemens
Aprobata zgodnie z UL 969	Nie	Barwny	żółty
Halogenki	Tak	Ilość na arkusz	22
Klasa palności wg UL 94	HB	Liczba oznaczników w opakowaniu	220
Metoda nadruku	druk laserowy	Szerokość	17,3 mm
Zakres temperatury stosowania	-40...80 °C	tworzywo	warstwa winylu

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN, WSCAD
Oprogramowanie	M-Print PRO configuration file

**LaserMark
ET S7-300-GE-A4-2**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

