



# HSM SECURIO AF150 - 4,5 x 30 mm




## Niszczarki dokumentów HSM SECURIO AF150 z automatycznym podajnikiem papieru

Łatwy i wygodny sposób na niszczenie danych w miejscu pracy. Niszczarka dokumentów z automatycznym podawaniem papieru umożliwia niszczenie zarówno pojedynczych kartek, jak i całych stosów papieru do 150 arkuszy, co zapewnia sporą oszczędność czasu.

### Parametry

Numer zamówienia:	2083111	Szerokość otworu wlotowego:	240 mm
EAN	4026631050609	Pojemność kosza:	35 l
Rodzaj cięcia:	cięcie na ścinki	Objętość w arkuszach (80 g):	415
Rozmiar cięcia:	4,5 x 30 mm	Poziom hałasu (praca jałowa):	ca. 56 dB(A)
poziomy zabezpieczeń (DIN 66399):	E-3   F-1   O-3   P-4   T-4	Szerokość x głębokość x wysokość maszyny:	395 x 381 x 740 mm
Wydajność cięcia w arkuszach 80g/m <sup>2</sup> :	8 - 10	Waga maszyny:	18,473 kg
Autopodajnik w arkuszach:	150	Niszczone materiały:	Papier, Zszywki i spinacze do papieru, Karta kredytowa, CD/DVD
Pobór mocy silnika:	500 W		
Napięcie / częstotliwość:	230 V / 50 Hz		

### Informacje o produkcie



Hartowane indukcyjnie wałki tnące z litej stali rozdrabniają też zszywki i spinacze biurowe oraz zapewniają długotrwałą eksploatację.

Wyjątkowo niskie zużycie energii w trybie czuwania na poziomie 0,1 W dzięki inteligentnemu programowi kontroli zużycia energii EcoSmart.

Pojemnik na ścinki można z łatwością wyjąć i opróżnić.



### Przystosowane do ciągłej pracy

Mocny silnik gwarantuje wysoką wydajność cięcia i niezawodną ciągłą pracę (od HSM SECURIO AF150).



### Technologia Nanogrip

Niszczarka dokumentów z automatycznym podawaniem papieru jest wyposażona w specjalne wałki do pobierania i transportu z Technologią Nanogrip, dzięki czemu bezpiecznie i pewnie pobiera kolejne arkusze ze stosu papieru.



### Niszczenie równoległe

W trakcie automatycznego podawania stosu papieru można jednocześnie podawać arkusze papieru ręcznie.



### Funkcja zapobiegania zacięciu papieru

Automatyczne wycofanie w przypadku zacięcia papieru redukuje zatory papieru i zapewnia wysoką wydajność.



### Automatyczne uruchamianie i wyłączenie

Obsługa jest bardzo prosta: urządzenie uruchamia się automatycznie po podaniu papieru i wyłącza się automatycznie po zakończeniu niszczenia.



### Możliwość przemieszczania na kółkach

Niszczarkę dokumentów można łatwo i wygodnie przemieszczać dzięki kółkom (od HSM SECURIO AF150).



Dożywotnia gwarancja na hartowane stalowe wałki tnące zainstalowane w stopniach bezpieczeństwa P-2 do P-5 (zgodnie z ISO/IEC 21964).



\* HSM SECURIO AF100  
\*\* HSM SECURIO AF150, AF300, AF 500  
\*\*\* Nicht für AF 100, AF 350  
\*\*\*\* AF 100

www.hsm.eu

# HSM®