



# HSM shredstar X10 - 4,5 x 30 mm + osobny mech. tnący CD



## Niszczarka dokumentów HSM shredstar X10

Profesjonalna ochrona danych w miejscu pracy. Ta wygodna niszczarka dokumentów tnąca na ścinki, z oddzielnym mechanizmem tnącym płyty CD w niezawodny sposób niszczy dokumenty oraz płyty CD/DVD.

### Parametry

Numer zamówienia:	1045111	Szerokość otworu wlotowego:	220 mm
EAN	4026631057769	Pojemność kosza:	20 l
Rodzaj cięcia:	cięcie na ścinki	Objętość w arkuszach (80 g):	250
Rozmiar cięcia:	4,5 x 30 mm	Poziom hałasu (praca jałowa):	ca. 58 dB(A)
poziomy zabezpieczeń (DIN 66399):	E-2   F-1   O-1   P-4   T-2	Szerokość x głębokość x wysokość maszyny:	345 x 245 x 445 mm
Wydajność cięcia w arkuszach 80g/m <sup>2</sup> :	10	Waga maszyny:	6,2 kg
Pobór mocy silnika:	160 W	Niszczony materiał:	Papier, Zszywki i spinacze do papieru, Karta kredytowa, CD/DVD
Napięcie / częstotliwość:	220-240 V / 50 Hz/60 Hz		

### Informacje o produkcie



Płyty CD/DVD i karty plastikowe mogą być z łatwością niszczone dzięki oddzielnemu mechanizmowi tnącemu. W oddzielnym pojemniku na ścinki zniszczony materiał może być segregowany dla...



Funkcja automatycznego wycofania papieru zapobiega jego zacięciu i zapewnia bezproblemowe działanie maszyny.



Wyświetlacz LED informuje o stanie urządzenia: zasilanie, przeciążenie, przegrzanie, pojemnik pełny.

# HSM®



### Cicha praca

Cicha praca urządzenia zapewnia minimalny poziom hałasu w miejscu pracy.



### Automatyczne uruchamianie i wyłączenie

Obsługa jest bardzo prosta: urządzenie uruchamia się automatycznie po podaniu papieru i wyłącza się automatycznie po zakończeniu niszczenia.



### Kontrola poziomu napełnienia kosza

Poziom napełnienia pojemnika na odpady jest cały czas widoczny przez okienko inspekcyjne (z wyjątkiem HSM shreddstar S5).



### Bezproblemowe opróżnianie

W celu opróżnienia pojemnika na ścinki należy zdjąć górną część obudowy.

