

ESG ESG 9/11 K MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Podobny do przedstawionego na ilustracji

Do etykietowania kabli.

Cechy:

- do używania w drukarkach laserowych
- z poliestru
- odporne na ścieranie
- jako akcesoria: złącze męskie i program drukujący

Ogólne dane do zamówienia

Typ	ESG 9/11 K MC NE WS
Nr zam.	1857440000
Wykonanie	ESG, Oznaczniki urządzeń x 11 mm, PA 66, Barwny: biały, samoprzylepny
GTIN (EAN)	4032248402731
J. op.	200 Szt.
Kompatybilna drukarka	1324380000

ESG
ESG 9/11 K MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	11 mm	Szerokość (cale)	0,433 inch
Wysokość	9 mm	Wysokość (cale)	0,354 inch
Głębokość	0,8 mm	Głębokość (cale)	0,031 inch
Masa netto	0,45 g		

Temperatury

Zakres temperatury stosowania	-40...100 °C	zakres temperatur roboczych, maks.	100 °C
zakres temperatur roboczych, min.	-40 °C		

Dane ogólne

Kolor materiału wg kodu rezystancji	9	Aplikacja / producent	Samoprzylepne
Barwny	biały	Halogenki	Nie
Klasa palności wg UL 94	V-2	Klej	taśma przylepna obustronna
Szerokość	11 mm	Wykonanie	samoprzylepny
Zakres temperatury stosowania	-40...100 °C	tworzywo	PA 66

systemy opisywania

Aplikacja / producent	Samoprzylepne	Wykonanie	samoprzylepny
-----------------------	---------------	-----------	---------------

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 9 IETH 15/16 EN CAT 4.2 ELECTR 15/16 EN
Dane projektowe	EPLAN
Dane projektowe	STEP
Oprogramowanie	M-Print PRO configuration file

ESG
ESG 9/11 K MC NE WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

