

Industrial Ethernet IE-PH-V05M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



łączniki wtykowe HDC według IEC 61076-3-106 Var.5 w metalu, obudowa pusta

Ogólne dane do zamówienia

Typ	IE-PH-V05M
Nr zam.	1962540000
Wykonanie	Pusta obudowa, Obudowa wtyku, wariant 5 zgodny z IEC 61076-3-106, IP67
GTIN (EAN)	4032248644674
J. op.	10 Szt.

**Industrial Ethernet
IE-PH-V05M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto 79,6 g

Temperatury

Temperatura pracy, max. 70 °C

Temperatura pracy -40 °C...70 °C

Temperatura układania

Temperatura pracy, min. -40 °C

Temperatura magazynowania

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

Dane ogólne

Barwny

inne

Budowa

przystosowana do
mocowania wkładów
RJ45

Cykle wpinania

750

Podstawowy materiał obudowy

odlew ciśnieniowy
aluminiowy

Stopień ochrony

IP67

Średnica płaszczka, maks.

10 mm

Średnica płaszczka, min.

5 mm

Normy

Norma dot. łączników wtykowych

IEC 61076-3-106 wariant
5

Nr certyfikatu (cULus)

E316369

Klasyfikacje

ETIM 3.0

EC001121

ETIM 4.0

EC000437

ETIM 5.0

EC000437

ETIM 6.0

EC001031

UNSPSC

30-21-18-17

eClass 5.1

27-26-12-03

eClass 6.2

27-26-12-03

eClass 7.1

27-25-05-04

eClass 8.1

19-17-01-25

eClass 9.0

27-18-27-02

eClass 9.1

27-18-27-02

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Industrial Ethernet IE-PH-V05M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne

Pobieranie

Broszura/Katalog

[CAT 9 IETH 15/16 EN](#)
[CAT 3 HDC 17/18 EN](#)
[MB FREECONTACT EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)

Dokumentacja użytkownika

[MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja
zgodności

[GOST Approval](#)
[DUXR.E316369](#)
[PROFINET Manufacturer's Declaration](#)

Industrial Ethernet IE-PH-V05M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy

