

Elementy połączeniowe H50,0/18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Do przewodów 10,0 - 185,0 mm² (AWG 7-350 MCM)

Materiał E-Cu, galwanicznie ocynowany
tolerancja wymiaru wg DIN 46228 część 1

- Pakowane luzem w torebki poliestrowe

Ogólne dane do zamówienia

| | |
|------------|------------------------------------|
| Typ | H50,0/18 |
| Nr zam. | 9004210000 |
| Wykonanie | Gilza na żyłę, nieizolowany, 18 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190123383 |
| J. op. | 100 Szt. |
| opakowanie | luzem |

**Elementy połączeniowe
H50,0/18**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

| | | | |
|------------|-------|------------------|------------|
| Szerokość | 18 mm | Szerokość (cale) | 0,709 inch |
| Masa netto | 1,6 g | | |

Dane techniczne

| | |
|-----------|--------------|
| Wykonanie | nieizolowany |
|-----------|--------------|

Tulejki kablowe

| | | | |
|-----------------------------|--------------------|---|---------|
| Długość odizolowania | 18 mm | L1 in mm | 18 mm |
| Przekrój przyłącza przewodu | 50 mm ² | przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks. | AWG 1 |
| średnica kołnierza (D2) | 13 mm | średnica powierzchni styku (D1) | 10,3 mm |

Klasyfikacje

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000005 | ETIM 4.0 | EC000005 |
| ETIM 5.0 | EC000005 | ETIM 6.0 | EC000005 |
| UNSPSC | 31-16-31-02 | eClass 5.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-01 | eClass 7.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-01 | eClass 9.0 | 27-40-02-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-01 | | |

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

Pobieranie

| | |
|------------------|--|
| Broszura/Katalog | CAT 6 TOOLS 15/16 EN |
| Dane projektowe | EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S |
| Dane projektowe | STEP |

Elementy połączeniowe H50,0/18

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

Rzeczywisty wygląd może różnić się od przedstawionego na ilustracji.

