

PL Instrukcje obsługi

Hub 3+2 porty USB 3.1 (gen. 1), Type-C™ z czytnikiem kart SD

Nr zamówienia 1687474

Przeznaczenie

Urządzenie to rozszerza port USB-C™ komputera o dodatkowe porty USB-A, które obsługują USB 3.1 (gen. 1) o najwyższej szybkości do 5 Gb/s. Wbudowany czytnik kart SD/TF i mikro-SD.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń. Nie należy go używać na zewnątrz. Należy bezwzględnie unikać kontaktu z wilgocią, na przykład w łazienkach.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować. Stosowanie produktu w celach innych niż zgodne z przeznaczeniem może doprowadzić do jego uszkodzenia. Ponadto, niewłaściwe stosowanie może doprowadzić do zwarcia, pożaru lub innych zagrożeń. Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zawartość dostawy

- Hub USB
- Instrukcja obsługi

Aktualne Instrukcje obsługi

Pobierz aktualne instrukcje obsługi poprzez link www.conrad.com/downloads lub zeskanuj przedstawiony kod QR. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie internetowej.



Wyjaśnienie symboli



Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie służy do podkreślenia ważnych informacji w niniejszej instrukcji obsługi. Zawsze uważnie czytaj te informacje.



Symbol strzałki sygnalizuje specjalne uwagi, związane z obsługą.


Instrukcje bezpieczeństwa



Należy dokładnie przeczytać instrukcje obsługi i bezwzględnie przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i informacji o prawidłowym użytkowaniu zawartych w niniejszej instrukcji nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wyniki uszkodzenia ciała lub mienia. W takich przypadkach wygasa rękojmią/gwarancja.

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy trzymać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- Nie pozostawiać materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Dzieci mogą się zacząć nimi bawić, co jest niebezpieczne.
- Chronić urządzenie przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wstrząsami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Produktu nie należy poddawać obciążeniom mechanicznym.
- Jeśli bezpieczne użytkowanie produktu nie jest dłużej możliwe, należy wyłączyć je z użycia i zabezpieczyć przed przypadkowym użyciem. Bezpieczne użytkowanie nie jest gwarantowane, jeśli produkt:
 - nosi widoczne ślady uszkodzeń,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy czas w niekorzystnych warunkach, lub
 - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek z nawet niewielkiej wysokości mogą spowodować uszkodzenia produktu.
- Należy przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa oraz użytkowania wszystkich innych urządzeń stosowanych w połączeniu z produktem.
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących obsługi, bezpieczeństwa lub podłączania urządzenia należy skonsultować się ze specjalistą.
- Konserwacja, modyfikacje i naprawy muszą być dokonywane tylko przez technika lub autoryzowane centrum serwisowe.
- W przypadku jakichkolwiek pytań, na które nie można odpowiedzieć na podstawie tej instrukcji obsługi, należy skontaktować się z naszym działem wsparcia lub pracownikiem technicznym.

Elementy obsługowe



- 1 Wtyczka USB-C™
- 2 Pobór mocy 5 V/DC
- 3 Wskaźnik LED zasilania
- 4 Porty USB typ A
- 5 Czytnik kart SD/TF
- 6 Czytnik kart mikro-SD

Obsługa



Hub jest przeznaczony do ładowania i synchronizacji zasilania urządzeń mobilnych. Urządzenia o wysokich wymaganiach prądowych (np. tablety) mogą się nie ładować.

- Podłącz wtyczkę USB-C™ (1) do wolnego portu USB-C™ w komputerze.
- Podłącz urządzenie do dostępnego portu USB typu A (4) lub włóż kartę SD do czytnika (5) (6).
- Dioda LED wskaźnika zasilania (3) sygnalizuje, że hub jest podłączony.

a) Pobór mocy



- Bez dodatkowego zasilacza (oddzielnie w sprzedaży) hub działa w „trybie zasilania z magistrali”. Oznacza to, że prąd dostarczany przez komputer zostanie podzielony przez liczbę używanych portów.
- Upewnij się, że łączny prąd wszystkich podłączonych urządzeń nie przekracza 900 mA.
- Urządzenia o wysokim prądzie rozruchowym (np. zewnętrzne dyski twarde) mogą podczas uruchamiania spowodować przekroczenie 900 mA. W takich przypadkach należy użyć zasilacza sieciowego.
- Ten hub nie jest przeznaczony do używania jako samodzielna ładowarka. Nie jest kompatybilny z iPadami ani innymi urządzeniami o nietypowych wymaganiach dotyczących ładowania.

b) Zasilacz sieciowy (nie jest zawarty w zestawie)

- Jeśli używany jest zasilacz (5 V/DC, maks. 4000 mA), wszystkie porty USB 3.1 (gen. 1) mogą dostarczać prąd 900 mA, typ C 1500 mA.
- Podłącz adapter do wejścia zasilania 5V/DC (2).



Upewnij się, że wszystkie podłączone urządzenia nie przekraczają maks. prądu zasilającego źródła zasilania.

Konserwacja i czyszczenie

- Przed każdym czyszczeniem należy odłączyć produkt od komputera i zasilacza oraz odłączyć wszystkie urządzenia peryferyjne.
- Jeśli jest gorący, poczekaj, aż ostygnie.
- Nie stosuj żadnych agresywnych środków czyszczących i nie przecieraj alkoholem ani innymi chemicznymi rozpuszczalnikami, gdyż może to spowodować uszkodzenie obudowy i nieprawidłowe działanie produktu.
- Czyść produkt suchą, pozbawioną włókien szmatką.

Utylizacja



Urządzenia elektroniczne mogą być poddane recyklingowi i nie zaliczają się do odpadów z gospodarstw domowych. Po zakończeniu eksploatacji produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

Dane techniczne

Napięcie robocze.....	5 V/DC (przez USB-C™), maks. 900 mA
Prędkość transferu	Maks. 5 Gb/s
Porty do podłączenia urządzeń podrzędnych.....	3 x USB 3.1 (gen. 1) typ A
Kompatybilność	USB 2.0/USB 1.1
Obsługa kart	TF / SD / mikro-SD / mikro-SDHC / mikro-SDXC
Warunki pracy.....	0 do 40 °C, 10–90 % wilgotności względnej
Warunki przechowywania	-10 do 70 °C, 10–90 % wilgotności względnej
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	143 x 36,5 x 17,7 mm
Długość kabla	50 cm (bez wtyczki)
Masa	90 g

Wymagania systemowe

Windows®, Mac, Linux

Zasilacz sieciowy (nie jest zawarty w zestawie)

Napięcie wyjściowe/ prąd wyjściowy	maks. 4000 mA
Średnica wtyczki.....	1,35 mm (wewnętrzna) / 3,5 mm (zewnętrzna), długość: 9 mm, 