

końcówka kablowa LIS 1,5M3 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Izolowane złącze kablowe rozwidlone wykonane z PCW lub PC/PA

- Konstrukcje konwencjonalne
- Nielutowane
- Ze stożkowym kanałem do wprowadzania

Ogólne dane do zamówienia

Typ	LIS 1,5M3 V
Nr zam.	9200290000
Wykonanie	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , czerwony
GTIN (EAN)	4032248410118
J. op.	100 Szt.

**końcówka kablowa
LIS 1,5M3 V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	22,4 mm	Szerokość (cale)	0,882 inch
Głębokość	5,8 mm	Głębokość (cale)	0,228 inch
Masa netto	0,68 g		

Łączniki

Długość kołnierza plastikowego (b)	11,3 mm	Gęstość złącza (S1)	0,75 mm
Kolor identyfikacyjny	czerwony	Materiał/tworzywo sztuczne	PVC
Przekrój przyłącza przewodu, maks.	1,5 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, min.	0,5 mm ²
izolacja	dostępny	rozmiar	M 3
rozmiar (boleć)	M 3	Średnica kołnierza plastikowego (D)	4 mm
Średnica wewnętrzna (d1)	3,2 mm	Średnica zewnętrzna (d)	5,7 mm

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000163	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	17-13-01-02
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-92
eClass 9.1	27-40-02-12		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Dane projektowe	EPLAN

końcówka kablowa LIS 1,5M3 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rysunki

