

końcówka kablowa LIS 1,5M6 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Izolowane złącze kablowe rozwidlone wykonane z PCW lub PC/PA

- Konstrukcje konwencjonalne
- Nielutowane
- Ze stożkowym kanałem do wprowadzania

Ogólne dane do zamówienia

Typ	LIS 1,5M6 V
Nr zam.	9200330000
Wykonanie	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 0.5 mm ² - 1.5 mm ² , czerwony
GTIN (EAN)	4032248410156
J. op.	100 Szt.

**końcówka kablowa
LIS 1,5M6 V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	27,9 mm	Szerokość (cale)	1,098 inch
Głębokość	5,8 mm	Głębokość (cale)	0,228 inch
Masa netto	1,02 g		

łączniki

Długość kołnierza plastikowego (b)	11,3 mm	Gęstość złącza (S1)	0,75 mm
Kolor identyfikacyjny	czerwony	Materiał/tworzywo sztuczne	PVC
Przekrój przyłącza przewodu, maks.	1,5 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, min.	0,5 mm ²
izolacja	dostępny	rozmiar	M 6
rozmiar (boleć)	M 6	Średnica kołnierza plastikowego (D)	4 mm
Średnica wewnętrzna (d1)	6,4 mm	Średnica zewnętrzna (d)	11 mm

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001052	ETIM 4.0	EC001052
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-40-02-04
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-92
eClass 9.1	27-40-02-12		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Dane projektowe	EPLAN

końcówka kablowa LIS 1,5M6 V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Rysunki

