

końcówka kablowa LIB 2,5B25 VF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



W pełni izolowane wspólne złącze wykonane z PCW lub PC/PA

- Konstrukcje konwencjonalne
- Nielutowane

Ogólne dane do zamówienia

Typ	LIB 2,5B25 VF
Nr zam.	9200500000
Wykonanie	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 1.5 mm ² - 2.5 mm ² , niebieski
GTIN (EAN)	40322484 10347
J. op.	100 Szt.

**końcówka kablowa
LIB 2,5B25 VF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	26 mm	Szerokość (cale)	1,024 inch
Głębokość	6,2 mm	Głębokość (cale)	0,244 inch
Masa netto	1,38 g		

łączniki

Kolor identyfikacyjny	niebieski	Materiał/tworzywo sztuczne	PVC
Przekrój przyłącza przewodu, maks.	2,5 mm ²	Przekrój przyłącza przewodu, min.	1,5 mm ²
izolacja	dostępny	rozmiar	24,5 mm
rozmiar (długość kołka)	24,5 mm	Średnica kołnierza plastikowego (D)	4,3 mm

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC001509
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-12
eClass 9.1	27-40-02-12		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

PobieranieBroszura/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

**końcówka kablowa
LIB 2,5B25 VF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki