

końcówka kablowa LID 2,5M5 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Izolowane tuleje wtyku okrągłego z PVC z tuleją miedzianą

- Wersje dostępne w sprzedaży
- nielutowane
- ze stożkowym lejkiem wpustowym

Ogólne dane do zamówienia

Typ	LID 2,5M5 R
Nr zam.	9200680000
Wykonanie	końcówka kablowa, izolowana złączka do przewodów, 1.5 mm ² - 2.5 mm ² , niebieski
GTIN (EAN)	4032248410521
J. op.	100 Szt.

**końcówka kablowa
LID 2,5M5 R**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	20,8 mm	Szerokość (cale)	0,819 inch
Głębokość	6,3 mm	Głębokość (cale)	0,248 inch
Masa netto	0,9 g		

łączniki

Długość kołnierza plastikowego (b)	10 mm	Kolor identyfikacyjny	niebieski
Materiał/tworzywo sztuczne	PVC	Przekrój przyłącza przewodu, maks.	2,5 mm ²
Przekrój przyłącza przewodu, min.	1,5 mm ²	izolacja	dostępny
rozmiar	ø 5 mm	rozmiar (wtyk okrągły)	ø 5 mm
Średnica kołnierza plastikowego (D)	5 mm	Średnica zewnętrzna (d)	5 mm

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001052	ETIM 4.0	EC001052
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-40-02-04
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.0	27-40-02-12
eClass 9.1	27-40-02-12		

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
------------------	--------------------------------------

**końcówka kablowa
LID 2,5M5 R**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki