

Akcesoria
SIHA 3/G20 BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Zdjęcie produktu****Panele krosowe DCS**

Nasze innowacyjne zaciski PRV do marshallingu wyposażone w złącze PUSH IN oraz nasze wielofunkcyjne zaciski do marshallingu z połączeniem śrubowym (WFM_ nie tylko umożliwiają oszczędność miejsca na panelu. Gwarantują także większą skuteczność przesyłu sygnału w systemach sterowania.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SIHA 3/G20 BL
Nr zam.	1004260000
Wykonanie	Akcesoria, Uchwyt bezpiecznika, Przekrój pomiarowy: Instrukcje obsługi/katalog
GTIN (EAN)	4032248709717
J. op.	25 Szt.

Akcesoria
SIHA 3/G20 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	6 mm	Szerokość (cale)	0,236 inch
Wysokość	33,38 mm	Wysokość (cale)	1,314 inch
Głębokość	45,69 mm	Głębokość (cale)	1,799 inch
Masa netto	7,72 g		

Temperatury

zakres temperatur roboczych, maks.	120 °C	długotrwała temperatura użytkowa, min. -50 °C
długotrwała temperatura użytkowa, maks.	120 °C	

dalsze dane techniczne

Wskazówka montażowa	Instrukcje obsługi/katalog	rodzaj montażu	wtykany
---------------------	----------------------------	----------------	---------

dane tworzywa

tworzywo	Wemid	Barwny	niebieski
Klasa palności wg UL 94	V-0		

parametry systemu

Wykonanie	element bezpiecznikowy
-----------	------------------------

Klasyfikacje

ETIM 4.0	EC000036	ETIM 5.0	EC000036
ETIM 6.0	EC002848	eClass 6.2	27-14-92-14
eClass 7.1	27-14-92-14	eClass 8.1	27-14-11-49
eClass 9.0	27-14-11-92	eClass 9.1	27-14-11-92

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dane projektowe	STEP
Dokumentacja użytkownika	Beipackzettel_SIHA3.pdf StorageConditionsTerminalBlocks