

Potrójny uchwyt do montażu monitorów LCD na stole

Wersja 03/15



Nr. zam 416081

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt służy do zamocowania na stole trzech monitorów LCD za pomocą systemu „VESA-Wallmount-System” (75 mm lub 100 mm) o maksymalnej wadze jednego monitora wynoszącej 8 kg.

Ze względów bezpieczeństwa przebudowa i/lub modyfikacja produktu jest zabroniona. Korzystanie z produktu do celów innych niż opisane powyżej może prowadzić do jego uszkodzenia. Należy uważnie przeczytać instrukcję użytkownika i zachować ją na przyszłość.

Przedmiot należy przekazywać osobom trzecim wyłącznie razem z instrukcją użytkownika.

Ten produkt odpowiada wymogom prawnym, zarówno krajowym jak i europejskim. Wszystkie nazwy firm i produktów należą do znaków towarowych aktualnego właściciela. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zawartość zestawu

- patrz „Part List” w załączonej oryginalnej instrukcji producenta
- Instrukcja użytkownika

Zasady bezpieczeństwa



W przypadku uszkodzeń spowodowanych niezastosowaniem się do tej instrukcji obsługi, rękojmią/gwarancja wygasa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody pośrednie.

W przypadku uszkodzenia mienia lub ciała spowodowanego niewłaściwym użytkowaniem urządzenia lub nieprzestrzeganiem zasad bezpieczeństwa, producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności. W takich przypadkach rękojmią/gwarancja wygasa.

Umieszczony w instrukcji obsługi symbol wykrzyknika oznacza ważne informacje.



Symbol ze strzałką oznacza uwagi i wskazówki.

Osoby / Produkt

- Nie przeciążać uchwytu na monitory. Należy brać pod uwagę podaną przez producenta maksymalną wagę monitorów.
- Uchwyt na monitory należy montować wyłącznie na stabilnej powierzchni stołu. Stoly szklane lub z płyt ceramicznych bądź kamiennych jak również z cienkich płyt pilśniowych pokrytych warstwą tworzywa sztucznego nie są odpowiednie do montażu. Uchwytu na monitory nie należy też montować na półkach na ścianie lub na innych chwiejnych powierzchniach. Wybór nieodpowiedniego miejsca montażu może doprowadzić do obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.
- Należy okazjonalnie sprawdzać mocowania śrubowe uchwytu stołowego, uchwytu na monitory oraz monitorów. Podczas przestawiania lub poruszania monitorem lub uchwytem, mocowania śrub mogą z czasem ulec poluzowaniu.
- Ustaw uchwyt na monitory tylko w odpowiedniej pozycji. Weź pod uwagę silny efekt dźwigni uchwytu na monitory.
- Podczas poruszania monitorem lub przestawiania go nie należy używać siły, ponieważ można w ten sposób uszkodzić monitory.
- Podczas poruszania/przestawiania nie należy wywierać nacisku na wyświetlacz monitorów.
- Podczas montażu do stołu uchwyt na monitory wraz z monitorami ze względów bezpieczeństwa powinien się zawsze znajdować nad powierzchnią stołu.
- Na uchwycie na monitory nie należy się opierać ani podciągać.
- Do montażu ściennego należy użyć odpowiedniego materiału montażowego. Ponadto ściana powinna mieć konstrukcję odpowiednią do montażu ściennego. Jeżeli nie posiadasz odpowiedniej wiedzy fachowej, skorzystaj z pomocy fachowca lub warsztatu specjalistycznego.
- W przypadku montażu ściennego należy się upewnić, że w obszarze pod uchwytem na monitory i monitorami nie przebywają żadne osoby.
- Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go z dala od dzieci i zwierząt.
- Nie należy pozostawiać opakowania bez nadzoru. Może ono stać się wówczas niebezpieczną zabawką dla dzieci.
- Nie należy wystawiać produktu nie działanie nadmiernych obciążeń mechanicznych.

Pozostałe informacje

- W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości dotyczących pracy, bezpieczeństwa lub montażu produktu, należy skonsultować się ze specjalistą.
- Konserwację, dopasowywanie i naprawę należy pozostawić fachowcom lub warsztatom specjalistycznym.
- Jeśli macie Państwo jakiegokolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w tej instrukcji, uprzejmie prosimy o kontakt z naszym serwisantem lub innymi fachowcami.

Lista części

patrz „Part List” w załączonej oryginalnej instrukcji producenta

Montaż na stole



Przed montażem (ustawieniem) uchwytu na monitory należy wykonać wymagane czynności. Nie należy próbować przebudowywać ani naprawiać produktu.

Montaż należy przeprowadzić w sposób skrupulatny, gdyż oderwanie się monitorów i uchwytu od ściany może nie tylko skutkować kosztownymi szkodami, lecz może stwarzać także ryzyko zranienia!

Wszystkie kable monitorów należy przełożyć w taki sposób, aby nie zostały przycięzione ani zagięte przez uchwyt.

Należy zachować ostrożność podczas montażu. Produkt może posiadać ostre kandy. Istnieje ryzyko zranienia!



Szczegółowe rysunki dotyczące montażu oraz pozycji śrub można znaleźć w załączonej oryginalnej instrukcji producenta.

Może być potrzebny śrubokręt krzyżowy (nieobjęty dostawą) w celu przykręcenia śrub krzyżowych.

Należy uważać, aby nie porysować powierzchni stołu podczas montażu! Należy użyć maty ochronnej, koca lub kilku warstw grubych gazet.

Podczas montażu monitorów do uchwytu na monitory potrzebna jest pomoc drugiej osoby. Jedną osoba musi trzymać monitory, podczas gdy druga umocowuje je do uchwytu.

Ilustracja 1:

- W zależności od grubości stołu wybierz parę otworów montażowych służących do przymocowania podwójnej śrubowej zwornicy stolarskiej (B) do uchwytu statywu (A). Należy zawsze wybrać parę otworów, które leżą na tej samej wysokości.
- Przymocuj podwójną śrubową zwornicę stolarską (B) za pomocą śrub z gniazdem sześciokątnym (N) do dolnej części uchwytu statywu (A). Skorzystaj w tym celu z dużego klucza imbusowego (H).
- Przymocuj podwójną śrubową zwornicę stolarską (B) do kantu stołu. Upewnij się, że stół jest stabilny, a powierzchnia montażowa równa.

Ilustracja 2:

- Nalóż dwie belki poprzeczne (C) na uchwyt na belki poprzeczne (D). Zamocuj obie belki każdą za pomocą dwóch śrub z gniazdem sześciokątnym (K). Użyj małego klucza imbusowego (J).
- Przyśrubuj bo bokach uchwytu na monitory (E2) włożone śruby i wysuń płytę montażową.
- Zamocuj poluzowaną płytę montażową za pomocą dwóch śrub krzyżowych (L) jak pokazano po środku obu belek poprzecznych (C). Użyj do tego celu pasującego śrubokręta krzyżowego.

Ilustracja 3:

- Umieść wcześniej zamontowaną belkę poprzeczną na uchwycie statywu (A). Należy zwrócić uwagę na prawidłowe ustawienie. Strzałka musi wskazywać do góry, a słowo „UP” musi dać się odczytać.
- Ustaw belkę poprzeczną na żądanej wysokości i umocuj ją za pomocą dwóch śrub z gniazdem sześciokątnym (O) na uchwycie statywu (A). Skorzystaj w tym celu z dużego klucza imbusowego (H).
- Umieść nasadki (G) u góry uchwytu statywu (A).

Ilustracja 4:

- Zamocuj oba uchwyty na monitory (E1) na tylnej stronie obu zewnętrznych monitorów. Użyj do tego śrub krzyżowych (M) i zwróć uwagę na prawidłowe ustawienie. Śruba skrzydełkowa musi wskazywać do góry.
- Zamocuj płytę montażową (E2) za pomocą czterech śrub krzyżowych (M) do tylnej stronie środkowego monitora. Należy zwrócić uwagę na prawidłowe ustawienie (patrz rysunek).

Ilustracja 5:

- Przesuń środkowy monitor z płytą montażową w uchwycie na monitory do środka belki poprzecznej. Zabezpiecz uchwyt za pomocą bocznej śruby.
- Poluzuj śruby na końcu belki poprzecznej i zdejmij osłony z tworzywa sztucznego. Przesuń zewnętrzne monitory na belce poprzecznej.
- Ustaw żądaną pozycję i zamocuj monitory za pomocą śrub skrzydełkowych odpowiedniego uchwytu na monitory.
- Zalóż z powrotem osłony z tworzywa sztucznego na końce belki poprzecznej.

Ilustracja 6:

- Przełóż przewody przyłączeniowe monitorów przez uchwyt statywu (A).
- Zamocuj przewody przyłączeniowe za pomocą zacisków kablowych do uchwytu belki poprzecznej (D). Użyj opasek kablowych (F), aby zamocować kable do belki poprzecznej.

Ilustracja 7:

- Możesz przechylić zewnętrzne monitory tak, aby je umieścić pod idealnym kątem do oglądania.
- Przed ustawieniem obrotowego przegubu trzeba najpierw zdjąć nasadki.
- Poluzuj odpowiednią śrubę nastawczą za pomocą klucza płaskiego (I), aż przegubem będzie można obracać.
- Ustaw odpowiedni kąt i dokręć ponownie śrubę nastawczą.
- Ponownie nalóż nasadki.

Dane techniczne

Odpowiednia wielkość wyświetlacza33 - 61 cm (13 - 24")

Nośność3 x maks. 8 kg

Grubość blatu stołu 10 cm

Standard VESA75 x 75 mm, 100 x 100 mm

Wymiary (Szer. x Wys. x Głęb.)141,8 x 68,2 x 28 cm

Wagaok. 8,6 kg

Niniejsza instrukcja użytkownika została opublikowana przez Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau, Niemcy (www.conrad.com).

Wszelkie prawa odnośnie tego tłumaczenia są zastrzeżone. Reprodukowanie w jakiegokolwiek formie, kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub przechowywanie za pomocą urządzeń elektronicznych do przetwarzania danych jest zabronione bez pisemnej zgody wydawcy. Powielanie w całości lub w części jest zabronione.

Instrukcja ta odpowiada stanowi technicznemu urządzeń w chwili druku. Wszelkie zmiany w technologii i urządzeniach są zastrzeżone.

© Copyright 2015 by Conrad Electronic SE.

V2_0315_01/HD