

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Nr produktu 000430461

Zaciskarka zestaw TOOLCRAFT 430461





TOOLCRAFT

Przeznaczenie użycia produktu

Szczypce zaciskane są przeznaczone do zaciskania złączy zgniatanych, które są odpowiednie do tego celu. Wymienne wkładki zapewniają różne opcje użycia i zastosowania produktu.

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i obsługę produktu. Przechowuj niniejszą instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu, aby móc z niej skorzystać w przyszłości. Należy zawsze przestrzegać instrukcji bezpieczeństwa i wszystkich innych informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.

Każde użycie inne niż opisane powyżej jest niedozwolone i może prowadzić do uszkodzenia tego produktu; może to również prowadzić do niebezpieczeństwa dla użytkownika. Ten produkt jest zgodny z obowiązującymi krajowymi i europejskimi wymaganiami. Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zawartość dostawy

- Szczypce zaciskowe
- 5 matryc zgniatających
- Etui do przechowywania / transportu
- Instrukcja obsługi

Instrukcje bezpieczeństwa



Gwarancja zostanie unieważniona w przypadku uszkodzenia spowodowanego nieprzestrzeganiem niniejszych wskazówek bezpieczeństwa! Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody !

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody materialne lub osobowe spowodowane niewłaściwą obsługą lub nieprzestrzeganiem instrukcji bezpieczeństwa! W takich przypadkach gwarancja będzie nieważna.

- Ze względów bezpieczeństwa nieautoryzowana konwersja i / lub modyfikacja produktu jest niedozwolona.
- Produkt nie jest zabawką i powinien być przechowywany w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Przed użyciem urządzenia sprawdź, czy nie ma żadnych uszkodzeń. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia, nie używaj już tego produktu.
- Podczas korzystania z produktu przestrzegaj przepisów bezpieczeństwa i zapobiegania wypadkom obowiązujących w twoim kraju.
- Nie używaj przedłużenia dźwigni (aby wzmocnić efekt zaciskania szczypiec zaciskowych). Doprowadzi to do uszkodzenia produktu. Ponadto istnieje ryzyko obrażeń. Szczypce zaciskane mogą być używane tylko do zaciskania odpowiednich złączy zaciskowych i nie wolno ich używać do odkręcania nakrętek, wkrętów lub śrub. Nigdy nie używaj szczypiec do zaciskania jako narzędzia uderzającego, spowoduje to jego zniszczenie.
- Podczas pracy lub przechowywania szczypiec zaciskowych należy chronić szczypce zaciskowe i wkładki przed wilgocią, kurzem i brudem, olejem lub chemikaliami. Nigdy nie upuszczaj szczypiec do zaciskania; ulegną zniszczeniu i będą bezużyteczne. Aby zabezpieczyć produkt, użyj dostarczonej walizki do przechowywania / transportu.
- W szkołach, centrach edukacyjnych, warsztatach poświęconych hobby i samopomocy, korzystanie z produktu jest nadzorowane przez przeszkolonych pracowników w odpowiedzialny sposób.
- Nie pozostawiaj niepotrzebnie leżącego materiału opakowaniowego, ponieważ może on stać się niebezpieczną zabawką dla dzieci.
- Jeśli masz wątpliwości, jak prawidłowo używać urządzenia lub masz pytania nieobjęte niniejszą instrukcją obsługi, skontaktuj się z naszą pomocą techniczną lub innym specjalistą.

Elementy obsługi



1. Uchwyty z wbudowanym mechanizmem do transmisji i automatycznym blokowaniem
2. Dźwignia zwalnająca, do zwolnienia blokady po nieprawidłowym zagnieceniu
3. Koło zębate do regulacji momentu obrotowego (ze śrubą blokującą)
4. Gniazdo dla jednej z dostarczonych matryc zgniatających

Wymiana matryc zgniatających

Opakowanie zawiera łącznie 5 par matryc zgniatających. Obie części par matryc są odpowiednio oznaczone ("A", "B", "C", "H" i "H1").

Aby usunąć parę matryc zgniatających ze szczypiec zaciskanych, otwórz szczypce zaciskowe, a następnie po prostu pociągnij obie części do przodu i na zewnątrz. Następnie włóż inną pożądaną matrycę całkowicie w szczypce zaciskowe.



Zwróć uwagę, że zawsze wstawiasz dwie pasujące części pary matryc w szczypce zaciskowe (które mają takie samo oznaczenie, np. "A"). W przeciwnym razie nie będziesz w stanie prawidłowo przeprowadzić zaciskania i ryzykujesz uszkodzenie szczypiec zaciskowych lub matryc zgniatających.

Proces zaciskania

W zależności od dostępnego złącza typu zagniatanego wybierz odpowiednią parę matryc dla szczypiec zaciskanych i włóż wtyczkę typu crimp do odpowiedniego otworu.

Naciśnij mocno uchwyty (1) szczypiec zaciskowych. Mechanizm przekładni w uchwycie powoduje wzrost momentu obrotowego.

W przypadku osiągnięcia momentu obrotowego wybranego za pomocą koła zębatego (3), wymuszona blokada, a tym samym uchwyty zostają automatycznie zwolnione, a złącze zaciskane może zostać usunięte.

Regulacja momentu obrotowego

Najpierw odkręć całkowicie śrubę blokującą koła zębatego (3). W tym procesie szczypce zaciskane nie mogą być ściskane razem; uchwyty muszą być całkowicie otwarte.

Przesuń koło zębate w kierunku "-", aby zmniejszyć moment obrotowy lub w kierunku "+", aby zwiększyć moment obrotowy.

Zamocuj koło zębate (3) ponownie śrubą, którą odkręciłeś na początku (pod kołem zębatym są dwa gwinty (patrz kółko na obrazie po prawej), aby regulacja momentu obrotowego w sumie 12 stopni była możliwa



Zwolnienie blokady automatycznej za pomocą dźwigni zwalniającej

W przypadku źle wykonanego zaciskania, automatyczny zamek szczypiec zaciskanych można zwolnić przed zakończeniem procesu, przesuwając dźwignię zwalniającą (2) np. śrubokręt itp. w kierunku przedniej strony (wkładki).

Następnie można rozłożyć uchwyty i usunąć wadliwe złącze zaciskane.

Czyszczenie i konserwacja

Produkt nie wymaga konserwacji i nigdy nie powinien być rozmontowywany z jakiegokolwiek powodu. Serwisowanie lub naprawa może być wykonywana tylko przez specjalistę. Czyść produkt tylko za pomocą miękkiej czystej, suchej ściereczki.

Dane techniczne

Wymiary ok. 220 x 67 x 21 mm (dł. X szer. X wys. bez matrycy)

Waga ok. 442 g (bez matrycy)

Regulacja momentu obrotowego tak, w 12 etapach

Nota prawna

Niniejsza instrukcja obsługi jest publikacją Conrad Electronic SE, Klaus Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau (www.conrad.com).

Wszelkie prawa, w tym tłumaczenie zastrzeżone. Powielanie za pomocą dowolnej metody, np. kserokopia, mikrofilmowanie lub przechwytywanie w systemach przetwarzania danych elektronicznych wymaga uprzedniej pisemnej zgody redaktora. Przedruk także częściowo jest zabroniony.

Niniejsza instrukcja obsługi przedstawia stan techniczny w momencie drukowania. Zastrzega się zmiany w technologii i wyposażeniu.

© Prawa autorskie 2013 Conrad Electronic SE.

Informacje dotyczące utylizacji

a) Produkt



Urządzenie elektroniczne są odpadami do recyklingu i nie wolno wyrzucać ich z odpadami gospodarstwa domowego. Pod koniec okresu eksploatacji, dokonaj utylizacji produktu zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi. Wyjmij włożony akumulator i dokonaj jego utylizacji oddzielnie

<http://www.conrad.pl>

