

**MCZ-SERIES
AP MCZ1.5 1674**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu

Płyty zamykające do elektronicznych komponentów w formie rzędowych listew zaciskanych.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	AP MCZ1.5 1674
Nr zam.	8389030000
Wykonanie	Płyta zamykająca, MCZ-SERIES szarobeżowy, Płyta zamykająca, Szerokość: 1,5 mm
GTIN (EAN)	4008190386849
J. op.	50 Szt.

MCZ-SERIES
AP MCZ1.5 1674

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Długość	91 mm	Długość (cale)	3,583 inch
Szerokość	1,5 mm	Szerokość (cale)	0,059 inch
Wysokość	55,85 mm	Wysokość (cale)	2,199 inch
Masa netto	5,961 g		

Temperatury

Temperatura magazynowania, max.	55 °C	Temperatura magazynowania, min.	-25 °C
Temperatura pracy, max.	120 °C	Temperatura pracy, min.	-50 °C
Zakres temperatur montaż, min.	-25 °C	Zakres temperatur montaż, max.	120 °C

Informacje ogólne

Wskaźówka montażowa montaż bezpośredni

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000886	ETIM 5.0	EC000886
ETIM 6.0	EC000886	UNSPSC	30-21-18-27
eClass 5.1	27-14-11-33	eClass 6.2	27-14-92-14
eClass 7.1	27-14-11-33	eClass 8.1	27-14-11-33
eClass 9.1	27-14-11-33		

certyfikaty

Dopuszczenia



ROHS Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog	FL ANALO.SIGN.CONV. EN MB DEVICE MANUF. EN CAT 4.1 ELECTR 16/17 EN CAT 4.2 ELECTR 18/19 EN CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN FL MACHINE SAFETY EN FL 72H SAMPLE SER EN PO OMNIMATE EN
Dane projektowe	WSCAD, Zuken E3.S
Dane projektowe	STEP

**MCZ-SERIES
AP MCZ1.5 1674**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki