

INSTA contactor 0/1-automatic with 4 NO contacts Contact for 230 V AC, 400V 25A Control 230 V AC 220 V DC



| Wersja | |
|---|------------------------|
| Nazwa markowa produktu | SETRON |
| oznaczenie produktu | Styczniki instalacyjne |
| wykonanie produktu | 4 zestyki rozwiernie |
| rodzaj napięcia / napięcia roboczego | AC |
| rodzaj napięcia / do załączania | AC/DC |
| Napięcie zasilania | |
| prąd / przy AC / wartość znamionowa | 25 A |
| napięcie robocze / wartość znamionowa | |
| <ul style="list-style-type: none"> • minimalny • maksymalny | 400 V 400 V |
| Klasa ochrony | |
| Stopień ochrony IP | IP20 |
| Rozpraszanie | |
| Strata mocy [W] / w przypadku wartości znamionowej prądu / w przypadku AC / w stanie rozgrzanym / na biegun | 2,2 W |
| Obwód główny | |

| | |
|-----------------------------------|------|
| prąd roboczy / wartość znamionowa | 25 A |
|-----------------------------------|------|

Prąd sterujący

| | |
|---|-------|
| zasilające napięcie sterujące | |
| <ul style="list-style-type: none"> wartość znamionowa | 230 V |
| <ul style="list-style-type: none"> wartość znamionowa / maksymalny | 230 V |
| <ul style="list-style-type: none"> przy DC / wartość znamionowa | 220 V |

Szczegóły produktu

| | |
|--|-----|
| element składowy produktu / suwak do ręcznej obsługi | Tak |
| rozszerzenie produktu / możliwość instalacji / wyposażenie dodatkowe | Tak |

Liczba

| | |
|-----------------------------|---|
| liczba zestyków rozwiernych | 4 |
| liczba zestyków zwiernych | 0 |

Konstrukcja mechaniczna

| | |
|--------------------------------------|-------|
| wysokość | 90 mm |
| szerokość | 35 mm |
| głębokość | 71 mm |
| głębokość montażowa | 64 mm |
| liczba jednostek podziału szerokości | 2 |
| masa netto | 150 g |

Certyfikaty

| | |
|--|---|
| oznaczenie środków roboczych | |
| <ul style="list-style-type: none"> zgodnie z DIN EN 61246-2 | Q |
| <ul style="list-style-type: none"> zgodnie z IEC 81346-2:2009 | Q |

General Product Approval

Declaration of Conformity



[Miscellaneous](#)



Więcej informacji

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5TT5030-6>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5TT5030-6>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT5030-6

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





