

## LaserMark LM MT300 20/8 SI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



- Etykiety przylepne z poliestru
- do drukarek laserowych w formacie DIN A4
- wytrzymały na ścieranie
- Bardzo odporne na wysokie temperatury
- Do oznaczania wszelkiego rodzaju urządzeń rozdzielczych i modułów
- Możliwość opisywania także długopisem lub flamastrem STI

### Ogólne dane do zamówienia

Typ	LM MT300 20/8 SI
Nr zam.	<a href="#">1686380001</a>
Wykonanie	LaserMark, Oznaczniki urządzeń, 8 x 20.3 mm, srebrny
GTIN (EAN)	4008190493929
J. op.	10 Szt.

**LaserMark  
LM MT300 20/8 SI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Szerokość	20,3 mm	Szerokość (cale)	0,799 inch
Wysokość	8 mm	Wysokość (cale)	0,315 inch
Głębokość	0,08 mm	Głębokość (cale)	0,003 inch
Masa netto	11,5 g		

**Dane ogólne**

Aprobata zgodnie z UL 969	Tak	Barwny	srebrny
Halogenki	Nie	Ilość na arkusz	264
Klasa palności wg UL 94	HB	Klej	Klej akrylanowy
Liczba oznaczników w opakowaniu	2 640	Metoda nadruku	druk laserowy
Szerokość	20,3 mm	Wykonanie	samo przylepny
Zakres temperatury stosowania	-40...150 °C	tworzywo	poliester, bez PVC

**Klasyfikacje**

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

**certyfikaty**

ROHS	Zgodny
------	--------

**Pobieranie**

Dane projektowe	<a href="#">EPLAN, WSCAD</a>
Dane projektowe	<a href="#">STEP</a>
Oprogramowanie	<a href="#">M-Print PRO configuration file</a>

**LaserMark  
LM MT300 20/8 SI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Rysunki**

