

INSTA contactor 0/1-automatic with 2 NO contacts Contact for 230 V AC, 400V 20A Control 24 V AC



Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Styczniki instalacyjne
wykonanie produktu	2 zestyki zwierne
rodzaj napięcia / napięcia roboczego	AC
rodzaj napięcia / do załączania	AC
Napięcie zasilania	
prąd / przy AC / wartość znamionowa	20 A
napięcie robocze / wartość znamionowa	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• minimalny</li> <li>• maksymalny</li> </ul>	250 V 250 V
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP20
Zdolność przełączania	
zdolność łączeniowa mocy czynnej / przy obciążeniu lampą żarową	1 000 W
Rozpraszanie	

Strata mocy [W] / w przypadku wartości znamionowej prądu / w przypadku AC / w stanie rozgrzanym / na biegun	1,7 W
---	-------

### Obwód główny

prąd roboczy / wartość znamionowa	20 A
-----------------------------------	------

### Prąd sterujący

zasilające napięcie sterujące	
<ul style="list-style-type: none"> <li>wartość znamionowa</li> </ul>	24 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>wartość znamionowa / maksymalny</li> </ul>	24 V

### Szczegóły produktu

element składowy produktu / suwak do ręcznej obsługi	Tak
rozszerzenie produktu / możliwość instalacji / wyposażenie dodatkowe	Tak

### Liczba

liczba zestyków rozwiernych	0
liczba zestyków zwiernych	2

### Konstrukcja mechaniczna

wysokość	90 mm
szerokość	18 mm
głębokość	71 mm
głębokość montażowa	64 mm
liczba jednostek podziału szerokości	1
masa netto	143 g

### Certyfikaty

oznaczenie środków roboczych	
<ul style="list-style-type: none"> <li>zgodnie z DIN EN 61246-2</li> </ul>	Q
<ul style="list-style-type: none"> <li>zgodnie z IEC 81346-2:2009</li> </ul>	Q

<b>General Product Approval</b>	<b>Declaration of Con- formity</b>	<b>other</b>
---------------------------------	--	--------------



[Miscellaneous](#)



[Environmental Confirma-  
tions](#)

### Więcej informacji

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5TT5800-8>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5TT5800-8>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5TT5800-8](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT5800-8)

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



