



ALPHA 160, Wandschrank, Aufputz, mit Verteilerfeld, IP44, Schutzklasse 2, H: 950 mm, B: 1050 mm, T: 140 mm, RAL 9016

Ausführung			
Produkt-Markename	ALPHA 160		
Produkt-Bezeichnung	Wandschrank		
Ausführung des Produkts	Aufputz, mit Verteilerfeld		
Oberflächenbearbeitung	pulverbeschichtet		
Schutzart und Schutzklasse			
Schutzart IP	IP43		
Betriebsmittelschutzklasse	Schutzklasse 2		
Eignung zum Zusammenwirken / Blitzschutz	Ja		
Eignung zur Verwendung / für Außengebrauch	Nein		
Erscheinungsbild			
RAL-Farbnummer	9016		
Produktbestandteil			
• Kabeleinführung	Ja		
• Montageplatte	Nein		
Produkterweiterung / optional / Aneinanderreihung	Nein		
Anzahl der DIN-Montageschienen	24		
Mechanischer Aufbau			
Höhe	950 mm		
Breite	1 050 mm		
Tiefe	140 mm		
Einbautiefe	140 mm		
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten / je DIN-Montageschiene	288		
Nettogewicht	34 kg		
Material / des Gehäuses	Stahl		
allgemeine Produktzulassung		Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen



[Sonstige](#)



[UK-Konformitätserklärung](#)

[spezielle Prüfbescheinigungen](#)

Prüfbescheinigungen

Sonstige

[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)

[Sonstige](#)

[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8GK1052-4KK41>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8GK1052-4KK41>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8GK1052-4KK41

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



