

**WKM**  
**WKM 8/30****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Nie zawierająca halogenków, przezroczysta kieszeń na **WKM** zapewnia skuteczną ochronę przed czynnikami środowiskowymi. Pewne mocowanie przy użyciu opasek kablowych pozwala na stosowanie z przewodami o prawie wszystkich przekrojach.

Wstępnie zadrukowane oznaczniki wsuwa się do uchwytu WKM, a następnie mocuje zatrzaskiem.

Oznaczniki do kabli WKM są odpowiednim rozwiązaniem zapewniającym maksymalną efektywność znakowania w miejscu montażu.

**Korzyści ze stosowania kabli WKM**

- Papierowe i poliestrowe etykiety można drukować indywidualnie przy użyciu konwencjonalnych drukarek biurowych.
- Solidna konstrukcja w połączeniu z szyldami MultiCard ELS gwarantuje maksymalną ochronę przed czynnikami środowiskowymi.

**Ogólne dane do zamówienia**

Typ	WKM 8/30
Nr zam.	<a href="#">1631910000</a>
Wykonanie	WKM, Znaczniki kabli i przewodów, 7 - 115 mm, 30 x 8 mm, transparentny
GTIN (EAN)	4008190206666
J. op.	50 Szt.

**WKM**  
**WKM 8/30**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Szerokość	8 mm	Szerokość (cale)	0,315 inch
Wysokość	30 mm	Wysokość (cale)	1,181 inch
Głębokość	3,5 mm	Głębokość (cale)	0,138 inch
Masa netto	0,732 g		

**Dane ogólne**

Barwny	transparentny	Klasa palności wg UL 94	HB
Rodzaj nadruku	neutralna	Szerokość	8 mm
Zakres temperatury stosowania	-40...80 °C	tworzywo	polipropylen

**Markery przewodów i kabli**

Przekrój przyłącza przewodu, maks.	150 mm <sup>2</sup>	Przekrój przyłącza przewodu, min.	16 mm <sup>2</sup>
Zewnętrzna średnica przewodu	7 - 115 mm	Zewnętrzna średnica przewodu, maks.	115 mm
Zewnętrzna średnica przewodu, min.	7 mm		

**Klasyfikacje**

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001530
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-03
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

**certyfikaty**

ROHS	Zgodny
------	--------

**Pobieranie**

Dane projektowe	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
Dane projektowe	<a href="#">STEP</a>

**WKM  
WKM 8/30****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Rysunki****Przykład zastosowania**

---

