

## Industrial Ethernet IE-FCM-RJ45-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



interfejs serwisowy FrontCom<sup>®</sup> Micro z RJ45 w IP65

### Ogólne dane do zamówienia

Typ	IE-FCM-RJ45-C
Nr zam.	<a href="#">1018790000</a>
Wykonanie	FrontCom Micro RJ45 złącze rozłączne
GTIN (EAN)	4032248730056
J. op.	10 Szt.

**Industrial Ethernet  
IE-FCM-RJ45-C**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Grubość ścianki, maks.	3 mm	Grubość ścianki, min.	1 mm
Masa netto	36,4 g		

**Temperatury**

Temperatura pracy, max.	70 °C	Temperatura pracy, min.	-40 °C
Temperatura pracy	-40 °C...70 °C	Temperatura magazynowania	
Temperatura układania			

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Dane ogólne**

Moment dokręcający nakrętka mocująca	2 Nm	złącze 1	RJ45
Przyłącze 2		Opis artykułu	FrontCom Micro RJ45 złącze rozłączne
	RJ45	Podstawowy materiał obudowy	PA UL 94 V0
Barwny	czarny	Powierzchnia styku	Złoto na niklu
Kategoria	Cat.6 <sub>A</sub> / Class E <sub>A</sub> (ISO/IEC 11801 2010)	Ekranowanie	360° styk do ekranu
rodzaj montażu	szafa sterownicza, skrzynka rozdzielcza	Cykle wpinania	750
Stopień ochrony	IP65, w stanie zamkniętym		

**Normy**

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 60603-7-5 1	Nr certyfikatu (cULus)	E316369
--------------------------------	-----------------	------------------------	---------

**Właściwości elektryczne**

PoE / PoE+	zgodne z IEEE 802.3at
------------	-----------------------

**Klasyfikacje**

ETIM 3.0	EC001134	ETIM 4.0	EC001134
ETIM 5.0	EC001134	ETIM 6.0	EC001121
eClass 5.1	27-25-05-04	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	27-44-03-90	eClass 9.1	27-18-90-90

**certyfikaty**

Dopuszczenia



ROHS                      Zgodny

## Industrial Ethernet IE-FCM-RJ45-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Dane techniczne

### Pobieranie


Broszura/Katalog	<a href="#">CAT 9 IETH 15/16 EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">PI FRONTCOM EN</a> <a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a>
Dane projektowe	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
Dokumentacja użytkownika	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	<a href="#">DUXR.E316369</a>

## Industrial Ethernet IE-FCM-RJ45-C

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Rysunki

### Rysunek wymiarowy



### Wycięcie montażowe

