Generator tonu i sonda zbliżeniowa

Dwupozycyjny
Part No.: 515566

Features:

- Do testowania sieci transmisyjnych, telekomunikacyjnych, zabezpieczających, wideo oraz audio
- Dwupozycyjny przełącznik dla ustawienia sygnału pojedynczego lub wielotonowego
- Diodowe wskaźniki polaryzacji linearnej, ciągłości oraz napięcia
- Tryb pracy baterii umożliwiający wykonywanie testów głosowych na nieaktywnych parach
- Testowanie przewodów i kabli modularnych w celu określenia poprawności działania kabla lub wtyków modularnych
- Plastikowa końcówka eliminująca przypadkowe zwarcia
- Możliwość lokalizowania oraz identyfikacji kabli i przewodów w grupach lub wiązkach
- W zestawie klipsy krokodylki, wtyk RJ45 , wtyk RJ21, opcjonalnie konnektor typu F
- Gwarancja "Lifetime Warranty"

Specyfikacja:

Generator tonu:
• Częstotliwość generatora: wysoka alternacja 500-781 Hz; niska alternacja 446-657 Hz
• Bateria dla trybu "Talk": 9V, 600 ohm
• Zabezpieczenie przed zmianami napięcia: 50V DC lub 24V AC
• Bateria: 9V DC, standardowa lub alkaliczna
• Certyfikaty CE: EN 55022 Class B dla ITE oraz EN 55024
• Wymiary: 125 x 68 x 26 mm
• Waga: 120g

Sonda zbliżeniowa:
• Czułość: 30 db
• Rezystancja końcówki: 30 ohm
• Bateria: 9V DC, standardowa lub alkaliczna
• Certyfikaty: EN 55022 Class B dla ITE oraz EN 55024
• Wymiary: 210 x 40 x 28 mm
• Waga: 140g

Parametry fizyczne:
• Temperatura pracy: 0 – 40°C

Zawartość opakowania:
• Sonda zbliżeniowa

O pełną ofertę produktów Intellinet pytaj lokalnego resellera lub odwiedź stronę www.intellinet-network.com. Wszystkie nazwy handlowe i towarów występujące w niniejszej publikacji są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm odnośnych właścicieli i zostały zamieszczone wyłącznie celem identyfikacji. Dystrybucja i reprodukcja powyższych dokumentów, wykorzystanie zawartości jest zabronione.

- **Generator tonu z klipsami krokodylkami oraz konektor RJ12**
- **Konektor typu F na RJ45**
- **Etui**
- **Instrukcja użytkowania**









O pełną ofertę produktów Intellinet pytaj lokalnego resellera lub odwiedź stronę www.intellinet-network.com. Wszystkie nazwy handlowe i towarów występujące w niniejszej publikacji są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm odnośnych właścicieli i zostały zamieszczone wyłącznie celem identyfikacji. Dystrybucja i reprodukcja powyższych dokumentów, wykorzystanie zawartości jest zabronione.





O pełną ofertę produktów Intellinet pytaj lokalnego resellera lub odwiedź stronę www.intellinet-network.com. Wszystkie nazwy handlowe i towarów występujące w niniejszej publikacji są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm odnośnych właścicieli i zostały zamieszczone wyłącznie celem identyfikacji. Dystrybucja i reprodukcja powyższych dokumentów, wykorzystanie zawartości jest zabronione.