

Przełącznik Rackowy KVM 8 portowy

Combo USB + PS/2, funkcja OSD, kable w zestawie

Part No.: **506441**

Features:

- Zarządzanie/kontrola do 8 komputerów za pomocą jednej klawiatury, monitora i myszki
- Obsługa interfejsu USB oraz PS/2, zarówno dla portów konsoli, jak i portów podłączenia komputerów
- W zestawie osiem kabli 4 w 1 USB/PS2 do podłączenia komputerów
- Wyświetlanie menu na ekranie - funkcja OSD
- Wybór aktywnego komputera za pomocą przycisków na przednim panelu urządzenia lub z poziomu menu OSD
- Hot Plug and Play: nie ma potrzeby wyłączania urządzenia w trakcie podłączania lub odłączania komputera
- Numeryczna sygnalizacja oraz diody LED dla monitoringu statusu portów
- Obsługa rozdzielczości obrazu do 1600 x 900
- Obsługa standardu 5-przyciskowej myszy Microsoft oraz Logitech (oraz modeli kompatybilnych)
- Funkcja autoskanowania z programowalnym interwałem - programowanie z poziomu menu OSD
- Zabezpieczenie hasłem
- Funkcja automatycznego wylogowania użytkownika po upływie określonego czasu przy braku aktywności
- Nie wymaga dodatkowego oprogramowania
- Pracuje niezależnie od systemu operacyjnego komputera
- Gwarancja 3 lata

Specyfikacja:

Obsługiwane standardy:

- USB 1.1 / 2.0

Parametry techniczne:

- Ilość podłączanych komputerów PC: 8
- Porty połączeniowe konsoli: 1
- Porty PC:
 - 8 x HD15 żeńskie do podłączenia kablami 4 w 1 (osiem kabli w zestawie)
- Porty konsoli:
 - 2 x USB typu A (klawiatura, mysz)
 - 2 x PS/2 żeńskie (klawiatura, mysz)
 - 1 x HD15 żeński (video)
- Wybór komputera:

- przyciskami KVM
- Z poziomu menu OSD
- Rozdzielczość wideo: max. 1600 x 900
- Pasma przenoszenia: max. 350 MHz
- Certyfikaty: FCC Class B, CE, RoHS

Diody sygnalizacyjne:

- 1 dioda aktywności na kanał
- 1 dioda przełączania na kanał

Parametry fizyczne:

- Metalowa obudowa
- Wymiary: 440 x 155 x 45 mm
- Waga: 4.4 kg
- Temperatura pracy: 0° ~ 50°C
- Wilgotność: 0 - 80% RH, bez kondensacji
- Temperatura przechowywania: -20 - 60°C

Zasilanie:

- Zewnętrzny adapter zasilania: DC 9 V, 1 A
- Pobór mocy: maksymalnie 500 mW

Zawartość opakowania:

- Przełącznik Rackowy KVM 8-Portowy
- Uchwyty rackowe 19"
- Instrukcja użytkownika
- Kable zintegrowane 4-w-1 - 8 sztuk



