

Przycisk nożny, 2-pedałowy z pokrywą, bez blokady, Obudowa metalowa IP65, 2NO+2NC przepust kabla M25 x 1,5



oznaczenie produktu	Wyłącznik nożny
możliwość zastosowania wyłącznik bezpieczeństwa	Nigdy
Ogólne dane techniczne	
• Stopień ochrony IP	IP65
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	S
oznaczenie środków roboczych zgodnie z DIN EN 61246-2	S
Liczba kroków łączeniowych	1
Liczba pedałów sterowniczych	2
Minimalna siła załączenia w kierunku aktywacji	20 N
liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych	1
liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych	1
prąd roboczy przy AC-15	
• przy 230 V wartość znamionowa	6 A
• przy 400 V wartość znamionowa	6 A
prąd roboczy przy DC-13	
• przy 24 V wartość znamionowa	3 A

- przy 250 V wartość znamionowa

0,25 A

Obudowa

materiał obudowy	Metal
kolor	
<ul style="list-style-type: none"> • obudowy • górnej części obudowy 	<p>Czarny</p> <p>Szary</p>

Element uruchamiający

wyposażenie produktu	
<ul style="list-style-type: none"> • blokada • mocowanie 	<p>Nigdy</p> <p>Nigdy</p>

Dane związane z bezpieczeństwem

Wartość B10 z wysokim współczynnikiem przywołania	
<ul style="list-style-type: none"> • zg. z SN 31920 	1 000 000
Udział niebezpiecznych awarii z wysokim współczynnikiem przywołania	
<ul style="list-style-type: none"> • zg. z SN 31920 • zg. z SN 31920 	<p>50 %</p> <p>50 %</p>
Współczynnik awarii [FIT] z wysokim współczynnikiem przywołania	
<ul style="list-style-type: none"> • zg. z SN 31920 	100 FIT
Wartość T1 dla testowego interwału lub czasu życia zgodnie z IEC 61508	20 y
wykonanie przepustu kablowego	M25 x 1,5

Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary

wysokość	140 mm
szerokość	284 mm
głębokość	267 mm

Aprobaty/ Certyfikaty

General Product Approval	Declaration of Conformity
--------------------------	---------------------------



CCC



CSA



UL



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)

Test Certificates	Marine / Shipping	other
-------------------	-------------------	-------

[Miscellaneous](#)



ABS



LRS



PRS



RINA

[Confirmation](#)

Więcej informacji

Information- and Downloadcenter

www.siemens.com/sirius/catalogs

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SE2932-1AA20>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE2932-1AA20>


Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE2932-1AA20>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE2932-1AA20&lang=en





Ostatnia zmiana:

12.09.2019