

**PL Instrukcja obsługi**

# Kamera internetowa HELLO RF WEC-720P

Nr zam. 1602784

## Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Kamera internetowa produktu służy do wykonywania zdjęć i filmów i przesyłania ich do komputera. Dodatkowo zintegrowana kamera na podczerwień umożliwia rozpoznawanie twarzy przy wykorzystaniu danej funkcji w systemie operacyjnym Windows 10. Za pomocą funkcji rozpoznawanie twarzy użytkownik może zabezpieczyć swoje konto użytkownika w komputerze. Za pomocą kamery na podczerwień, która rozpoznaje twarz, użytkownik może bez wprowadzania hasła otworzyć to konto lub później je odblokować.

Urządzenie jest przeznaczone do użytku wewnątrz pomieszczeń, korzystanie na zewnątrz pomieszczeń nie jest dozwolone. Należy koniecznie unikać kontaktu z wilgocią, np. w łazience itp.

Ze względów bezpieczeństwa oraz certyfikacji produktu nie można go w żaden sposób przebudowywać / lub zmieniać. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisane, może on ulec uszkodzeniu. Niewłaściwe użytkowanie może ponadto spowodować zagrożenia, takie jak zwarcia itp. Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z załączoną instrukcją obsługi.

Produkt jest zgodny z obowiązującymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie zawarte tutaj nazwy firm i nazwy produktów są znakami towarowymi należącymi do ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

## Zakres dostawy

- Kamera internetowa HELLO
- Kabel USB OTG (1 m z wtyczkami)
- Przedłużacz (1 m z wtyczkami)
- Obrotowy uchwyt (z paskami żeluz)
- Metalowy uchwyt (z paskami żeluz)
- Skrócona instrukcja producenta
- Płyta CD z oprogramowaniem (8 cm)
- Instrukcja obsługi



## Aktualne instrukcje obsługi

Aktualne instrukcje obsługi można pobrać, klikając link [www.conrad.com/downloads](http://www.conrad.com/downloads) lub skanując przedstawiony kod QR. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie internetowej.

## Objaśnienie symboli



Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie wskazuje na ważne wskazówki w tej instrukcji użytkownika, których należy bezwzględnie przestrzegać.



Symbol strzałki można znaleźć przy specjalnych poradach i wskazówkach związanych z obsługą.

## Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa



Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i przestrzegaj zawartych w niej wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za obrażenia oraz szkody spowodowane nieprzestrzeganiem wskazówek bezpieczeństwa i informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Poza tym w takich przypadkach wygasa rękojmią/gwarancja.

### a) Ogólne informacje

- Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Dopilnuj, aby materiały opakowaniowe nie zostały pozostawione bez nadzoru. Mogą one stać się niebezpieczną zabawką dla dzieci.
- Chroń produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie narażaj produktu na obciążenia mechaniczne.
- Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa, należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem. Bezpieczna praca nie jest zapewniona, jeśli produkt:
  - posiada widoczne uszkodzenia,
  - nie działa prawidłowo,
  - był przechowywany przez dłuższy okres czasu w niekorzystnych warunkach lub
  - został nadmiernie obciążony podczas transportu.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek produktu nawet z niewielkiej wysokości spowodują jego uszkodzenie.
- Należy przestrzegać również wskazówek bezpieczeństwa i instrukcji obsługi innych urządzeń, do których produkt zostanie podłączony.
- Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii zasady działania, bezpieczeństwa lub podłączania produktu, należy zwrócić się do wykwalifikowanego specjalisty.
- Prace konserwacyjne, regulacje i naprawy mogą być przeprowadzane wyłącznie przez specjalistę lub specjalistyczny warsztat.
- Jeśli pojawią się jakiegokolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta lub z innym specjalistą.

## Kamera internetowa HELLO

- W zależności od wymaganego rodzaju instalacji należy zastosować różne opcje mocowania. W tym celu przeczytaj również wyjaśnienia w dołączonej skróconej instrukcji producenta w języku angielskim.

### a) Nieruchome zamocowanie na monitorze

- Zdejmij folię ochronną z tyłu płaskiego metalowego uchwytu z paskami żeluz. Przyklej go przy pomocy pasków żeluz w odpowiednim miejscu na krawędzi monitora, najlepiej mniej więcej na środku.
- Przymocuj kamerę internetową HELLO na czystej stronie z metalowego uchwytu poprzez przywarcie na tylnej stronie. Do tego celu na tylnej stronie obudowy kamery internetowej HELLO zamontowano magnes. Kamerę internetową HELLO można również łatwo zdjąć z magnesów.

### b) Ruchoe zamocowania na monitorze

- Zdejmij folię ochronną z dolnej strony obrotowego uchwytu. Przyklej go przy pomocy pasków żeluz w wymaganym miejscu na krawędzi monitora, najlepiej mniej więcej na środku.
- Przymocuj kamerę internetową HELLO na czystej stronie z metalowego uchwytu poprzez przywarcie na tylnej stronie. Do tego celu na tylnej stronie obudowy kamery internetowej HELLO zamontowano magnes.
- Uchwyt jest przymocowany obrotowo i może się obracać ograniczonym zakresie, umożliwić zmianę pole widzenia kamery internetowej HELLO.

## Uruchomienie

### a) Podłączenie kamery internetowej HELLO do komputera

- Podłącz wtyk USB micro kabla USB OTG do przyłącza USB micro kamery internetowej HELLO i podłącz wtyczkę USB-A tego samego kabla do wolnego portu USB 2.0 (lub nowszego) komputera.
- Aby w razie zmostkować większą odległość, zastosuj dodatkowo przedłużacz.
- System operacyjny szuka odpowiednich sterowników do kamery i automatycznie je instaluje. Poczekaj do zakończenia tego procesu.
- Teraz możesz korzystać z kamery internetowej w celu robienia zdjęć i filmowania.

### b) Korzystanie z funkcji rozpoznawania twarzy

- Aby móc korzystać z funkcji rozpoznawania twarzy kamery internetowej HELLO, musisz używać systemu Windows 10.
- Zainstaluj w tym celu oprogramowanie znajdujące się na płycie CD w komputerze, na którym chcesz korzystać z funkcji rozpoznawania twarzy kamery na podczerwień.
- Funkcję rozpoznawania twarzy ustaw bezpośrednio w systemie Windows 10. Do tego celu użyj swojej twarzy lub twarzy innego użytkownika.
- Przeczytaj szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji tej funkcji w załączonej angielskiej instrukcji obsługi dostarczonej przez producenta.
- Upewnij się, że zainstalowane są wszystkie prawidłowe sterowniki dla systemu Windows 10, aby móc korzystać z funkcji rozpoznawania twarzy.
- Skieruj twarz do kamery, aby się zalogować. Kamera rozpoznaje ustaloną twarz i otwiera konto użytkownika.

## Pielęgnacja i czyszczenie

- Przed każdym czyszczeniem odłączaj produkt od zasilania elektrycznego.
- W żadnym wypadku nie używaj agresywnych środków czyszczących, alkoholu czyszczącego lub innych chemicznych roztworów, gdyż może to uszkodzić obudowę lub nawet wpłynąć negatywnie na działanie.
- Do czyszczenia produktu używaj suchej, niepozostawiającej włókien szmatki.

## Utylizacja



Urządzenia elektroniczne mogą być poddane recyklingowi i nie należą do odpadów z gospodarstw domowych. Produkt należy utylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

## Dane techniczne

Zasilanie energią elektryczną.....	przez USB
Pobór mocy.....	maks. 240 mA
Częstotliwość odświeżania obrazu.....	30 fps
Rozdzielczość.....	maks. 1280 x 720 px (kamera internetowa)
Pole widzenia .....	208,28 cm (kamera na podczerwień) 172,72 cm (kamera internetowa)
Kamera na podczerwień.....	brak automatycznej regulacji ogniskowej, brak balansu bieli
Kamera internetowa .....	balans bieli, brak automatycznej regulacji ogniskowej
Obsługiwane systemy operacyjne .....	Windows® 2000, XP, 7 (32/64 bit), 8.0 (32/64 bit), 8.1 (32/64 bit), 10.0 (32/64 bit), 10 S
Warunki pracy.....	0 do +70 °C, 10 – 90 % wilgotności względnej powietrza (bez kondensacji)
Warunki przechowywania.....	0 do +50 °C, 10 – 90 % wilgotności względnej powietrza (bez kondensacji)
Wymiary (szer. x wys. x gł.) .....	79 x 19 x 15 mm
Masa .....	15 g

To jest publikacja firmy Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, D-92240 Hirschau ([www.conrad.com](http://www.conrad.com)).

Wszelkie prawa odnośnie tego tłumaczenia są zastrzeżone. Wszelkiego rodzaju reprodukcje, np. kopiowanie, tworzenie mikrofilmów lub rejestracja na urządzeniach elektronicznych do przetwarzania danych wymagają pisemnej zgody wydawcy. Powielanie w całości lub w części jest zabronione. Publikacja ta odpowiada stanowi technicznemu urządzeni w chwili druku.

Copyright 2017 by Conrad Electronic SE.

\*1602784\_v1\_1217\_02\_DS\_m\_PL\_(1)