



- Ze względów bezpieczeństwa w trakcie burzy wyciągaj produkt z gniazdka sieciowego.
- Na urządzenia elektryczne nie wolno wylewać płynów ani stawiać w ich pobliżu przedmiotów wypełnionych płynami. Jeżeli jakikolwiek płyn lub przedmiot dostanie się do środka urządzenia, należy zawsze najpierw odciąć zasilanie od gniazdka (np. za pomocą automatycznego wyłącznika), a następnie odłączyć przewód zasilający. Produkt nie może być po tym eksploatowany, lecz powinien zostać oddany do specjalistycznego warsztatu.
- Nigdy nie używaj produktu bezpośrednio po tym jak został przeniesiony z zimnego pomieszczenia do ciepłego. W ten sposób może wytworzyć się kondensacja, która uszkodzi urządzenie. Poza tym istnieje zagrożenie życia poprzez porażenie prądem! Przed podłączeniem produktu i rozpoczęciem jego użytkowania należy zaczekać, aż urządzenie osiągnie temperaturę pokojową. Zależnie od okoliczności, może to potrwać kilka godzin.
- Upewnij się, że nie dojdzie do zwarcia portów USB.
- Podczas użytkowania produktu należy mu zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza. Nie przykrywać urządzenia.
- Zawsze wyłączaj podłączone urządzenie USB przed podłączeniem i rozłączeniem.
- Jeśli istnieją wątpliwości w kwestii zasady działania, bezpieczeństwa lub podłączania produktu, należy zwrócić się do wykwalifikowanego fachowca.
- Prace konserwacyjne, regulacje i naprawy przeprowadzać może wyłącznie specjalista lub specjalistyczny warsztat.
- Jeśli pojawią się jakiegokolwiek pytania, na które nie ma odpowiedzi w niniejszej instrukcji, prosimy o kontakt z naszym biurem obsługi klienta lub z innym specjalistą.

Instrukcja obsługi

Ładowarka USB SPAS-8004

Nr zamówienia 1666282

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Produkt wyposażony jest w cztery wyjścia USB-A i jedno wyjście USB-C™. Produkt nadaje się do ładowania i obsługi do pięciu urządzeń USB jednocześnie. Zasilanie napięciowe jest dostarczane za pośrednictwem typowego, domowego gniazdka elektrycznego. Produkt jest zabezpieczony przed zwarciami i przeciążeniami.

Urządzenie jest przeznaczone do użytku wewnątrz pomieszczeń, korzystanie na zewnątrz pomieszczeń nie jest dozwolone. Należy koniecznie unikać kontaktu z wilgocią, np. w łazience itp.

Ze względów bezpieczeństwa oraz certyfikacji produktu nie można go w żaden sposób przebudowywać i/lub zmieniać. W przypadku korzystania z produktu w celach innych niż opisane, może on ulec uszkodzeniu. Niewłaściwe użytkowanie może ponadto spowodować zagrożenia, takie jak zwarcia, pożar, porażenie prądem itp. Dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z załączoną instrukcją obsługi.

Produkt jest zgodny z obowiązującymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie zawarte tutaj nazwy firm i nazwy produktów są znakami towarowymi należącymi do poszczególnych właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zakres dostawy

- Ładowarka USB
- Stojak
- Kabel sieciowy (ok. 1 m długości)
- Instrukcja obsługi (do pobrania)



Aktualne instrukcje obsługi

Aktualne instrukcje obsługi można pobrać, klikając link www.conrad.com/downloads lub skanując przedstawiony kod QR. Należy przestrzegać instrukcji przedstawionych na stronie internetowej.

Objaśnienie symboli



Symbol błyskawicy w trójkącie jest stosowany, gdy istnieje ryzyko dla zdrowia, np. na skutek porażenia prądem.



Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie wskazuje na ważne wskazówki w tej instrukcji użytkowania, których należy bezwzględnie przestrzegać.


Wskazówki bezpieczeństwa



Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przestrzegać zawartych w niej wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za obrażenia oraz szkody spowodowane nieprzestrzeganiem wskazówek bezpieczeństwa i informacji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. Poza tym w takich przypadkach wygasa rękojmią/gwarancja.

- Produkt nie jest zabawką. Należy trzymać go w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- Dopilnuj, aby materiały opakowaniowe nie zostały pozostawione bez nadzoru. Mogą one stać się niebezpieczną zabawką dla dzieci.
- Chroń produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim promieniowaniem słonecznym, silnymi wibracjami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Nie narażaj produktu na obciążenia mechaniczne.
- Jeśli bezpieczna praca nie jest dłużej możliwa, należy przerwać użytkowanie i zabezpieczyć produkt przed ponownym użyciem. Bezpieczna praca nie jest zapewniona, jeśli produkt:
 - posiada widoczne uszkodzenia,
 - nie działa prawidłowo,
 - był przechowywany przez dłuższy okres czasu w niekorzystnych warunkach, lub
 - został nadmiernie obciążony podczas transportu.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek produktu nawet z niewielkiej wysokości spowodują jego uszkodzenie.
- Należy przestrzegać również wskazówek bezpieczeństwa i instrukcji obsługi innych urządzeń, do których produkt zostanie podłączony.
- Jeśli produkt nie jest używany, należy odłączyć go od gniazdka elektrycznego. Od produktu należy odłączyć podłączone urządzenie USB.
- Nie dotykać, jeśli produkt wykazuje oznaki uszkodzenia. Istnieje ryzyko śmierci w wyniku porażenia prądem! Odłącz najpierw zasilanie sieciowe od gniazdka, do którego jest podłączony produkt (należy wyłączyć skrzynkę bezpiecznikową lub wykręcić bezpiecznik, następnie odłączyć wyłącznik różnicowoprądowy, aby gniazdko sieciowe było rozłączone pełnobięgunowo). Dopiero wtedy wyciągnij wtyczkę z gniazdka sieciowego. Zutilizuj uszkodzony produkt w sposób przyjazny dla środowiska, przestań z niego korzystać. Wymień na identyczny produkt.
- Gniazdko elektryczne musi znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.
- Do zasilania produktu można używać wyłącznie jednego, odpowiedniego gniazdka wtykowego publicznej sieci zasilającej. Przed podłączeniem produktu sprawdź, czy napięcie wskazane na produkcie odpowiada napięciu dostawcy energii energetycznej.
- Urządzeń elektrycznych nie wolno podłączać ani odłączać od sieci zasilania mokrymi rękami.
- Nigdy nie należy odłączać urządzenia elektrycznego od gniazdka sieciowego ciągnąc za kabel, zawsze należy wyciągać je z gniazdka chwytając za przewód z tego miejsca.
- Upewnij się, że podczas ustawiania przewody nie ulegają zgnieceniu, zagięciu ani nie będą narażone na ocieranie się o ostre krawędzie.
- Kabel układaj zawsze tak, by nikt nie potykał się o niego ani nie mógł się o niego zaczepić. Istnieje ryzyko odniesienia obrażeń.

Elementy obsługowe



- 1 Port USB-A (4 x)
- 2 Port USB-C™
- 3 Wskaźnik zasilania LED
- 4 Stojak
- 5 Gniazdo zasilania

Uruchomienie

- Umieść ładowarkę USB w stojaku (4). Podłącz złącze przewodu zasilającego dostarczonego w zestawie do gniazda zasilania (5). Podłącz wtyczkę zasilacza sieciowego do standardowego gniazdka elektrycznego. Zaświeci się wskaźnik zasilania LED (3).
- Podłącz wyłączone urządzenie USB do portu USB-A (1) lub portu USB-C™ (2). Możesz naładować do pięciu urządzeń jednocześnie. Zwróć uwagę na dostępne prądy ładowania, patrz rozdział "Dane techniczne". Łącznie dostępne są 8 A.
- Urządzenie USB jest ładowane. Jeśli użytkownik chce korzystać z urządzenia, może je teraz włączyć. Przed odłączeniem produktu od gniazdka elektrycznego należy wyłączyć urządzenie USB.
- Odłącz wszystkie podłączone urządzenia USB po zakończeniu korzystania z ładowarki USB. Po zakończeniu korzystania odłącz ładowarkę USB od gniazdka. Dioda kontrolna LED zgaśnie po kilku sekundach.

Pielęgnacja i czyszczenie

- Przed czyszczeniem odłącz ładowarkę USB od gniazda sieciowego i podłączonych urządzeń.
- W żadnym wypadku nie należy używać agresywnych środków czyszczących, alkoholu czyszczącego ani innych chemicznych roztworów, gdyż mogą one uszkodzić obudowę lub nawet negatywnie wpłynąć na działanie urządzenia.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w innych cieczach.
- Do czyszczenia produktu używaj suchej, niepozostawiającej włókien szmatki.

Utylizacja



Urządzenia elektroniczne mogą być poddane recyklingowi i nie zaliczają się do odpadów z gospodarstw domowych. Produkt należy utylizować po zakończeniu jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. W ten sposób użytkownik spełnia wymogi prawne i ma swój wkład w ochronę środowiska.

Dane techniczne

Napięcie wejściowe/prąd wejściowy.....	100–240 V/AC, 50/60 Hz, 800 mA
Napięcie wyjściowe/prądu	5 V/DC, łącznie maks. 8 A, maks. 3 A na wyjście USB
Moc wyjściowa.....	maks. 40 W
Porty USB.....	4 x USB-A, 1 x USB-C™
Warunki eksploatacji.....	0 do +40°C, 20 – 85 % wilgotności względnej
Warunki przechowywania.....	-20 do +60°C, 10 – 90 % wilgotności względnej
Wymiary (dł. x szer. x wys.).....	60 x 30 x 72 mm (bez stojaka)
Waga	ok. 220 g (ze stojakiem i przewodem)