

**ModuPlug
HDC XX5E01 MMSM12D-0100****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Kompaktowe**

Nowy dwubiegunowy moduł magistrali jest wyjątkowo kompaktowy i może pomieścić wkładki z interfejsem megabitowym oraz gigabitowym. Do jednego modułu można podłączyć 2 kable gigabitowe Cat 6A (10 gigabitów).

Ogólne dane do zamówienia

Typ	HDC XX5E01 MMSM12D-0100
Nr zam.	2451110100
Wykonanie	
GTIN (EAN)	4050118485660
J. op.	1 Szt.

**ModuPlug
HDC XX5E01 MMSM12D-0100**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto	0,001 g
------------	---------

Temperatury

Temperatura graniczna	-30 °C ... 90 °C
-----------------------	------------------

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Design

Rodzina produktów	ModuPlug	Typ	złącze męskie
-------------------	----------	-----	---------------

General data

Liczba biegunów	4	Cykle wpinania	≥ 100
-----------------	---	----------------	-------

Material

Powierzchnia styku	Au (złoto)
--------------------	------------

Specyfikacje techniczne kabla

Długość kabla	1 m	Ekranowane	Tak
Halogenki	Nie	Kodowanie kolorami	biały, żółty, niebieski, pomarańczowy
Materiał płaszczka izolacja	PUR PE	Przekrój żyły kolor płaszczka	22 AWG zielony
Średnica zewnętrzna	6.5 ± 0.2		

Dane ogólne

Wersja strony modułu	Męskie	Wersja przeciwna	Męskie, prosty, M12D
Cykle wpinania	≥ 100	Długość kabla	1 m
Kategoria	Cat. 5e	Liczba biegunów	4
Powierzchnia styku	Au (złoto)	Prąd znamionowy	4 A
Stopień zanieczyszczenia	2	Szybkość przesyłania danych	100 MBit/s
Typ	złącze męskie	Wytrzymałość izolacji	≥ 10 ⁸ Ω
kodowanie	D	napięcie znamionowe	250 V

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC002599	eClass 6.2	27-26-12-04
eClass 9.0	27-06-03-07	eClass 9.1	27-06-03-08

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Broszura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN
------------------	------------------------------------

ModuPlug HDC XX5E01 MMSM12D-0100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

M12		M12
1	yellow	1
2	white	2
3	orange	3
4	blue	4