

## ModuPlug HDC MF 16B AD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



### Proste

Innowacyjna przesuwana ramka ma dwa blokowane położenia: otwarte oraz zamknięte. Pozwala to na łatwe montowanie modułów bez użycia narzędzi.

### Ogólne dane do zamówienia

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Typ        | HDC MF 16B AD              |
| Nr zam.    | <a href="#">1429010000</a> |
| Wykonanie  | Rama                       |
| GTIN (EAN) | 4050118233315              |
| J. op.     | 1 Szt.                     |

**ModuPlug  
HDC MF 16B AD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

|            |          |                  |            |
|------------|----------|------------------|------------|
| Szerokość  | 84,5 mm  | Szerokość (cale) | 3,327 inch |
| Wysokość   | 36,4 mm  | Wysokość (cale)  | 1,433 inch |
| Głębokość  | 37,35 mm | Głębokość (cale) | 1,47 inch  |
| Masa netto | 84,241 g |                  |            |

**Temperatury**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Temperatura graniczna | -40 °C ... 125 °C |
|-----------------------|-------------------|

**Connection data**

|                                   |                     |                                    |                    |
|-----------------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------|
| Przekrój przyłącza przewodu, min. | 0,5 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 10 mm <sup>2</sup> |
|-----------------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------------|

**Design**

|                   |          |                 |      |
|-------------------|----------|-----------------|------|
| Rodzina produktów | ModuPlug | Rodzaj produktu | Rama |
|-------------------|----------|-----------------|------|

**General data**

|                |       |                        |   |
|----------------|-------|------------------------|---|
| Cykle wpinania | ≥ 500 | Wielkość konstrukcyjna | 6 |
|----------------|-------|------------------------|---|

**Material**

|          |                              |
|----------|------------------------------|
| tworzywo | odlew ciśnieniowy<br>cynkowy |
|----------|------------------------------|

**Dane ogólne**

|                |                              |                        |   |
|----------------|------------------------------|------------------------|---|
| Cykle wpinania | ≥ 500                        | Liczba gniazd          | 4 |
| Typoszereg     | ModuPlug                     | Wielkość konstrukcyjna | 6 |
| tworzywo       | odlew ciśnieniowy<br>cynkowy |                        |   |

**Dane połączenia ochronnego**

|                                    |                    |                                    |                     |
|------------------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------|
| Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 10 mm <sup>2</sup> | Przekrój przyłącza przewodu, min.  | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Rodzaj przyłącza PE                | złącze śrubowe     | moment dokręcający maks. złącze PE | 1,2 Nm              |

**Klasyfikacje**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC002312    | ETIM 6.0   | EC002312    |
| eClass 6.2 | 27-14-34-19 | eClass 9.0 | 27-44-02-06 |
| eClass 9.1 | 27-44-02-06 |            |             |

**certyfikaty**

Dopuszczenia



ROHS

Zgodny

### ModuPlug HDC MF 16B AD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dane techniczne

### Pobieranie

|                  |                                                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Broszura/Katalog | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |
| Dane projektowe  | <a href="#">EPLAN</a>                                                   |
| Dane projektowe  | <a href="#">STEP</a>                                                    |

## ModuPlug HDC MF 16B AD

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Rysunki

