
SlimFix
SFX 11/60 MM BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Wysoko elastyczne: SFX
Oznaczniki SFX są stosowane przez użytkowników, którzy wolą klasyczne rozwiązania z opaską kablową. Kable nie zawsze są prowadzone w linii prostej. Dlatego oznaczniki SFX są wytwarzane z bardzo elastycznego poliuretanu. Oznacznik dopasowuje się do krzywizny kabla i daje się łatwo zamknąć.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	SFX 11/60 MM BL
Nr zam.	2519060000
Wykonanie	SlimFix, Znaczniki kabli i przewodów, 7 - , 60 x 13 mm, niebieski
GTIN (EAN)	4050118531213
J. op.	1 000 Szt.
Kompatybilna drukarka	2430920000 2448870000

SlimFix
SFX 11/60 MM BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dane techniczne

Wymiary i ciężary

Szerokość	13 mm	Szerokość (cale)	0,512 inch
Wysokość	60 mm	Wysokość (cale)	2,362 inch
Głębokość	0,6 mm	Głębokość (cale)	0,024 inch
Masa netto	0,556 g		

Dane ogólne

Barwny	niebieski	Halogenki	Nie
Ilość na rolkę	1 000	Klasa palności wg UL 94	HB
Szerokość	13 mm	Wielkość pola opisowego	44 x 10.5 mm
Wykonanie	bezhalogenowy	Zakres temperatury stosowania	-40...90 °C
tworzywo	Poliuretan		

Markery przewodów i kabli

Halogenki	Nie	Zewnętrzna średnica przewodu	7 -
Zewnętrzna średnica przewodu, min.	7 mm		

Klasyfikacje

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

certyfikaty

ROHS	Zgodny

Pobieranie

Dane projektowe	EPLAN

SlimFix
SFX 11/60 MM BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

