



Okulary ochronne powinny dobrze pasować. Okulary ochronne i gogle powinny pasować do grzbietu nosa. Środek soczewek powinien być zrównany z przednią linią oczu, tak aby oprawka była jak najbliższej twarzy.

PL Instrukcja obsługi
Gogle ochronne

Nr zamówienia 1781067 / 1781072

Okulary ochronne

Nr zamówienia 1781068 / 1781069 / 1781070 / 1781071 / 1763882

Przeznaczenie

Ten produkt jest przeznaczony do stosowania jako okulary ochronne i powinien być wybierany odpowiednio do wszelkich zidentyfikowanych zagrożeń dla oczu i obowiązujących odpowiednich przepisów BHP.

Aby zachować bezpieczeństwo i przestrzegać użycia zgodnego z przeznaczeniem, produktu nie można przebudowywać i/lub modyfikować. Stosowanie produktu w celach innych niż zgodne z przeznaczeniem może doprowadzić do jego uszkodzenia. Dodatkowo nieprawidłowe użycie może spowodować inne zagrożenia. Dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu. Produkt można przekazywać osobom trzecim wyłącznie z dołączoną instrukcją obsługi.

Wyrób ten jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi. Wszystkie nazwy firm i produktów są znakami handlowymi ich właścicieli. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zawartość pakietu

- Okulary ochronne
- Instrukcja obsługi

Aktualne Instrukcje obsługi

Pobierz aktualne instrukcje obsługi poprzez link www.conrad.com/downloads lub zeskanuj przedstawiony kod QR. Postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na stronie internetowej.


Wyjaśnienie symboli


Symbol z wykrzyknikiem w trójkącie służy do podkreślenia ważnych informacji w niniejszej instrukcji obsługi. Zawsze uważnie czytaj te informacje.

Instrukcje bezpieczeństwa


Należy dokładnie przeczytać instrukcje obsługi i bezwzględnie przestrzegać informacji dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i informacji o prawidłowym użytkowaniu zawartych w niniejszej instrukcji nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za wyniki uszkodzenia ciała lub mienia. W takich przypadkach wygasa rękojmią/gwarancja.

- Urządzenie nie jest zabawką. Należy trzymać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
- Nie pozostawiaj materiałów opakowaniowych bez nadzoru. Dzieci mogą zacząć się nimi bawić, co jest niebezpieczne.
- Chronić produkt przed ekstremalnymi temperaturami, bezpośrednim światłem słonecznym, silnymi wstrząsami, wysoką wilgotnością, wilgocią, palnymi gazami, oparami i rozpuszczalnikami.
- Z produktem należy obchodzić się ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek z nawet niewielkiej wysokości mogą spowodować uszkodzenia produktu.
- Przezroczyste okulary nie chronią przed promieniowaniem słonecznym.
- Zaleca się, aby te okulary nie były noszone na oprawkach przepisywanych przez okulistów, ponieważ istnieje możliwość, że uderzenie może zostać przeniesione na oprawkę, stwarzając zagrożenie dla użytkownika.
- Żadne części tych okularów nie są wymienne ani nie służą jako zamiennik. Jeśli jakkolwiek część okularów zostanie uznana za niezdadną do użytku, cały produkt należy wyrzucić.
- Jeśli nosisz respirator, upewnij się, że okulary nie utrudniają szczelnego dopasowania respiratora.
- Materiał użyty do skonstruowania tego produktu jest hipoalergiczny, ale możliwe jest wystąpienie reakcji alergicznej u osób uczulonych. W przypadku takiej reakcji użytkownik powinien usunąć produkt i zwrócić się o pomoc do wykwalifikowanego lekarza.
- Zawsze sprawdzaj okulary przed każdym użyciem! Uszkodzone lub brudne okulary ograniczają ochronę i mogą zmniejszać widoczność. W razie potrzeby sprzęt należy przed użyciem wyczyścić, naprawić lub wymienić.
- Ochrona oczu powinna być odpowiednia i wystarczająca dla zidentyfikowanego zagrożenia i ryzyka związanego z zadaniami.
- W przypadku jakichkolwiek pytań, na które nie można odpowiedzieć na podstawie tej instrukcji obsługi, należy skontaktować się z naszym działem wsparcia lub pracownikiem technicznym.

Czyszczenie i przechowywanie

- Nie stosuj agresywnych środków czyszczących, spirytusu skażonego lub innych roztworów chemicznych, ponieważ mogą one uszkodzić obudowę, soczewkę lub wpłynąć ujemnie na funkcjonalność.
- Oplucz letnią wodą, a następnie delikatnie wytrzyj do sucha miękką, bawełnianą ściereczką.
- Przechowuj czyste okulary w zamkniętym pojemniku, chroniącym przed kurzem, wilgocią lub uszkodzeniem.

Dane techniczne
a) Ogólne informacje

Szkoło..... Przezroczyste
 Materiał..... Poliwęglan
 Szkoło optyczne 1
 Osłona boczna..... Tak
 Okres przydatności produktu..... maks. 2 lata
 Warunki pracy..... od -5°C do +45°C, 40% – 80% wilg. wzgl.
 Warunki przechowywania..... od 5°C do +35°C, 40% – 70% wilg. wzgl.

Nr zamówienia	Wymiary (dł. x szer. x wys.)	Masa
1763882	140 x 45 x 53 mm	22 g
1781067	160 x 80 x 76 mm	66 g
1781068	160 x 55 x 70 mm	40 g
1781069	140 x 70 x 43 mm	21 g
1781070	150 x 52 x 55 mm	31 g
1781071	145 x 55 x 47 mm	21 g
1781072	195 x 75 x 85 mm	150 g

b) Normy i ochrona

Nr zamówienia	Normy	Klasa ochrony	Filtr UV	Okular
1763882	EN166:2001, EN170:2002	FT	2C-1.2	przezroczysta
1781067	EN166:2001	B	-	przezroczysta
1781068	EN166:2001, EN170:2002	F	2C-1.2	przezroczysta
1781069	EN166:2001	F	-	przezroczysta
1781070	EN166:2001 EN 170:2002	F	2C-1.2	przezroczysta
1781071	EN166:2001, EN170:2002	F	2C-1.2	przezroczysta
1781072	EN166:2001, EN170:2002	B	2C-1.2	przezroczysta

Deklaracja zgodności

Te okulary ochronne są zgodne z wymogami rozporządzenia UE 2016/425 zgodnie z europejską normą EN166:2001 „Ochrona oczu — Specyfikacje”. — Certyfikat typu UE wydany przez: CERTOTTICA Srl (jednostka notyfikowana: 0530) – Zona Industriale Villanova – I - 32013 Longarone BL- Włochy.

Deklaracja zgodności do pobrania: www.conrad.com/downloads