

Industrial Ethernet IE-KSF-PKV14M-KLROB-1.5M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Konfekcjonowane przewody IE

Ogólne dane do zamówienia

Typ	IE-KSF-PKV14M-KLROB-1.5M
Nr zam.	1103660015
Wykonanie	
GTIN (EAN)	4032248922512
J. op.	1 Szt.

**Industrial Ethernet
IE-KSF-PKV14M-KLROB-1.5M**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Masa netto	293,6 g
------------	---------

Temperatury

Temperatura pracy, max.	70 °C	Temperatura pracy, min.	-40 °C
Temperatura pracy	-40 °C...70 °C	Temperatura magazynowania	
Temperatura układania			

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Normy

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 wariant 14
--------------------------------	---

Właściwości elektryczne

napięcie robocze	30 V
------------------	------

Budowa kabla

Średnica płaszczka, maks.	9,5 mm	kolor płaszczka	czarny (podobny do RAL 9005)
---------------------------	--------	-----------------	------------------------------

Własności kabli elektrycznych

napięcie robocze	30 V
------------------	------

Własności mechaniczne i materiałowe kabli

Promień gięcia, min., jednorazowy	5 x średnica kabla	Promień gięcia, min., powtarzany	10 x średnica kabla
-----------------------------------	--------------------	----------------------------------	---------------------

Klasyfikacje

ETIM 4.0	EC000385	ETIM 5.0	EC000385
ETIM 6.0	EC000993	eClass 6.2	27-06-03-90
eClass 7.1	27-06-18-01	eClass 8.1	27-06-18-01
eClass 9.0	27-06-20-01	eClass 9.1	27-06-90-90

certyfikaty

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Broszura/Katalog	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Dokumentacja użytkownika	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN

Industrial Ethernet IE-KSF-PKV14M-KLROB-1.5M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki

