

**Akcesoria
GZ 3.0A/F**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Zdjęcie produktu

Podobny do przedstawionego na ilustracji

**Klippon® Connect z technologią kabłąka
zaciskowego**

Wysoka niezawodność i wielorakość konstrukcji zacisków z kabłąkiem zaciskowym ułatwiają planowanie i optymalizację bezpieczeństwa operacji. Klippon® Connect to prawidłowa odpowiedź na szeroki zakres różnych wymagań.

Ogólne dane do zamówienia

Typ	GZ 3.0A/F
Nr zam.	1460610000
Wykonanie	Akcesoria, bezpiecznik, 3 A
GTIN (EAN)	4050118266702
J. op.	10 Szt.

**Akcesoria
GZ 3.0A/F**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	6,3 mm	Szerokość (cale)	0,248 inch
Wysokość	32 mm	Wysokość (cale)	1,26 inch
Głębokość	6,3 mm	Głębokość (cale)	0,248 inch
Masa netto	2,5 g		

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Wkładki bezpiecznikowe

Barwny	Jasnoszary	Całka przedłukowa	9 A ² s
Charakterystyka	topikowy	Moc wyjściowa (@ 1,5 In)	2,3 W
Prąd	3 A	Wykonanie	akcesoria bezpiecznikowe
Wymiarowana zdolność wyłączeniowa wkładka bezpiecznikowa	50 kA G-Si. 6,3 x 32	spadek napięcia	240 mV

dalsze dane techniczne

Wskazówka montażowa montaż bezpośredni rodzaj montażu wtykany

dane tworzywa

Barwny Jasnoszary

dane znamionowe

Napięcie znamionowe 500 V Prąd znamionowy 3 A

parametry systemu

Wykonanie akcesoria bezpiecznikowe

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC000035	ETIM 6.0	EC000035
UNSPSC	30-21-18-14	eClass 5.1	27-14-20-07
eClass 6.2	27-14-20-07	eClass 7.1	27-14-20-90
eClass 8.1	27-14-20-01	eClass 9.0	27-14-20-01
eClass 9.1	27-14-20-01		

certyfikaty

ROHS Zgodny

Pobieranie

Broszura/Katalog [CAT 1 TERM 16/17 EN](#)
 Dokumentacja użytkownika [StorageConditionsTerminalBlocks](#)