

**SAI-pasywny**  
**SAI 4/6/8 MH-MHD BLZF****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Dławnica: M25 do kabli o średnicy izolacji zewnętrznej od 13 mm do 18 mm. Rozdzielacz SAI z dławnicą M25 nadaje się m.in. do następujących typów kabla:

- 21 x 0,50 mm
- od 18 x 0,75 mm do 21 x 0,75 mm
- od 14 x 1,00 mm do 20 x 1,00 mm
- od 8 x 1,50 mm do 16 x 1,50 mm

**Ogólne dane do zamówienia**

Typ	SAI 4/6/8 MH-MHD BLZF
Nr zam.	<a href="#">1752083000</a>
Wykonanie	SAI-pasywny, Pasywny rozdzielacz czujnik / element wykonawczy, wersja pokrywy z odejściem M25
GTIN (EAN)	4032248269198
J. op.	640 Szt.

**SAI-pasywny**  
**SAI 4/6/8 MH-MHD BLZF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dane techniczne****Wymiary i ciężary**

Masa netto	100 g
------------	-------

**Temperatury**

Temperatura pracy	-
-------------------	---

**Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Dane przyłącza**

Zewnętrzna średnica przewodu, min.	14 mm	Zewnętrzna średnica przewodu, maks.	18 mm
Dławnice kablowe	M 25	odejście rozdzielcze	wersja pokrywy z odejściem M25

**Dane elektryczne**

Maks. pojemność pojedynczego gniazda	4 A
--------------------------------------	-----

**Dane materiałowe**

Podstawowy materiał obudowy	Odlew ciśnieniowy cynkowy (górną część obudowy)	Materiał styków	CuZn
Powierzchnia styku	połączany		

**Dane techniczne kabla**

Zewnętrzna średnica przewodu, min.	14 mm	Zewnętrzna średnica przewodu, maks.	18 mm
------------------------------------	-------	-------------------------------------	-------

**Klasyfikacje**

ETIM 6.0	EC002585	eClass 6.2	27-06-91-90
eClass 7.1	27-06-91-90	eClass 8.1	27-06-91-90
eClass 9.0	27-44-01-08	eClass 9.1	27-44-01-08

**certyfikaty**

Dopuszczenia	
--------------	---

ROHS	Zgodny
------	--------

**Pobieranie**

Broszura/Katalog	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>
------------------	-----------------------------------