

Produkttyp-Bezeichnung

Batteriegehäuse für energieautarke RTU3000C Familie



Batteriegehäuse zur Aufnahme von zwei Monozellen; Passend für SIMATIC RTU3000C-Familie; Batterien sind extern zu beschaffen und nicht im Lieferumfang enthalten! Hinweis zum Batterietyp im Gerätehandbuch beachten!.

Eignung zum Einsatz

Geeignet für zwei Monozellen. Hinweise im Gerätehandbuch zur SIMATIC RTU3010C und RTU3030C beachten!

Elektrische Daten

Anzahl der elektrischen Anschlüsse	2
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Buchsen zum Anschluss an eine SIMATIC RTU3000C und ein weiteres Batteriegehäuse

Mechanische Daten

Material	Gehäuse: Kunststoff. Batteriehalter: Federstahl, vernickelt
----------	---

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	
<ul style="list-style-type: none"> • bei senkrechter Einbaulage / während Betrieb • während Lagerung • während Transport 	<p>-40 ... +60 °C</p> <p>-40 ... +70 °C</p> <p>-40 ... +70 °C</p>
relative Luftfeuchte	
<ul style="list-style-type: none"> • bei 30 °C / ohne Kondensation / während Betrieb / maximal 	95 %
Schutzart IP	IP20

Bauform, Maße und Gewichte

Bauform	kompakt
Breite	45 mm
Höhe	100 mm
Tiefe	75 mm
Nettogewicht	132 g
Produkteigenschaft / conformal coating	Nein

Weitere Informationen / Internet-Links

Internet-Link	
<ul style="list-style-type: none"> • zur Webseite: TIA Selection Tool • zur Webseite: Industrielle Kommunikation • zur Webseite: Industry Mall • zur Webseite: Information and Download Center • zur Webseite: Auswahlhilfe Leitungen und Stecker • zur Webseite: Bilddatenbank • zur Webseite: CAx-Download-Manager • zur Webseite: Industry Online Support 	<p>http://www.siemens.com/tia-selection-tool</p> <p>http://www.siemens.com/simatic-net</p> <p>https://mall.industry.siemens.com</p> <p>http://www.siemens.com/industry/infocenter</p> <p>https://sie.ag/2QdlxcP</p> <p>http://automation.siemens.com/bilddb</p> <p>http://www.siemens.com/cax</p> <p>https://support.industry.siemens.com</p>

letzte Änderung:

20.05.2021