

**Narzędzie do zaciskania
CTI 6 G ZERT**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Praski do łączników izolowanych**

końcówek kablowych, męskich końcówek kablowych,
łączników równoległych i szeregowych oraz wtykowych

- Wymuszona blokada gwarantuje wysoką jakość zacisku
- Możliwość odblokowania przy ewentualnym błędzie w obsłudze
- Ogranicznik zapewnia dokładne pozycjonowanie styków
- Przetestowane wg DIN EN 60352 T.2

Ogólne dane do zamówienia

Typ	CTI 6 G ZERT
Nr zam.	1292880000
Wykonanie	Narzędzie do zaciskania, Narzędzie do obróbki izolowanych złączek kablowych, 0.5mm ² , 6mm ² , Zagniatanie owalne, Zagniatanie równoległe
GTIN (EAN)	4050118089165
J. op.	1 Szt.

**Narzędzie do zaciskania
CTI 6 G ZERT**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Szerokość	250 mm	Szerokość (cale)	9,842 inch
Ciężar	747 g	Masa netto	750 g

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Opis styku

rodzaj styku	złącza izolowane	obszar zacisku, min.	0,5 mm ²
obszar zacisku, maks.	6 mm ²		

dane narzędzia do zagniatania

Profil zagniatany 1, min.	0,5 mm ²	rodzaj / profil zacisku	Zagniatanie owalne, Zagniatanie równoległe
Profil zagniatany 1, max.	1,5 mm ²	Profil zagniatany 2, min.	1,1 mm ²
Profil zagniatany 2, max.	2,5 mm ²	Profil zagniatany 3, min.	2,6 mm ²
Profil zagniatany 3, max.	6 mm ²		

Klasyfikacje

ETIM 3.0	EC001282	ETIM 4.0	EC001282
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-91-14
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9.0	21-04-38-11
eClass 9.1	21-04-38-11		

certyfikaty

Dopuszczenia

**Pobieranie**

Broszura/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

**Narzędzie do zaciskania
CTI 6 G ZERT**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Rysunki